


► Tournevis ISORYL pour vis à fente

AR Pour vis à fente - lames fraisées

- Lames rondes fraisées pour accessibilité au fond des puits.
- Présentation : chromée polie.


➤	e x A mm	T mm	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
AR.2X40	0,4 x 2	0,2	2 x 40	16 x 70	110	13,5
AR.2,5X50	0,4 x 2,5	0,2	2,5 x 50	16 x 70	120	15
AR.2,5X75	0,4 x 2,5	0,2	2,5 x 75	16 x 70	145	16
AR.3X75	0,5 x 3	0,3	3 x 75	16 x 70	145	17,5
AR.3,5X75	0,6 x 3,5	0,4	3,5 x 75	20,5 x 80	155	31
AR.3,5X100	0,8 x 4	0,4	3,5 x 100	20,5 x 80	180	33
AR.4X100	0,8 x 4	0,5	4 x 100	24 x 90	190	45
AR.4X150	0,8 x 4	0,5	4 x 150	24 x 90	240	50
AR.5,5X100	1 x 5,5	0,6	5,5 x 100	28 x 100	200	71
AR.5,5X150	1 x 5,5	0,6	5,5 x 150	28 x 100	250	80
AR.6,5X100	1,2 x 6,5	0,7	6,5 x 100	30 x 110	210	102
AR.6,5X150	1,2 x 6,5	0,7	6,5 x 150	30 x 110	260	114
AR.8X150	1,2 x 8	0,7	8 x 150	30 x 110	260	141



ARA Pour vis à fente - manche avec agrafe

- Présentation : chromée polie.


➤	e x A mm	T mm	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
ARA.2,5X50	0,4 x 2,5	0,2	2,5 x 50	13 x 60	110	10
ARA.2,5X75	0,4 x 2,5	0,2	2,5 x 75	13 x 60	135	11
ARA.3,5X50	0,6 x 3,5	0,4	3,5 x 50	13 x 60	110	12
ARA.3,5X75	0,6 x 3,5	0,4	3,5 x 75	13 x 60	135	14



AGT Pour vis à fente - lames forgées - poignée en T

- Permet de transmettre des couples élevés.
- Présentation : chromée.

➤	e x A mm	T mm	L2 x L3 mm	Ø1 x L1 mm	L mm	ΔΔ g
AGT.8X100	1,2 x 8	1	30 x 85	8 x 100	130	150
AGT.10X100	1,6 x 10	1	30 x 85	10 x 100	130	160



ARB Pour vis à fente - lames courtes

- Pour travaux à dégagement réduit.
- Présentation : chromée polie.

➤	e x A mm	T mm	Ø1 x L1 mm	Ø2 x L2 mm	L mm	ΔΔ g
ARB.4X40	0,8 x 4	0,5	4 x 40	29 x 50	90	38
ARB.5,5X40	1 x 5,5	0,6	5,5 x 40	29 x 50	90	39
ARB.6,5X40	1,2 x 6,5	0,7	6,5 x 40	29 x 50	90	42

