

# CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - PCB插座



1954883  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1954883>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



PCB插座，额定横截面: 2.5 mm<sup>2</sup>，颜色: 黑色，额定电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，触点表面: Sn，触点类型: 针式插头，电位数: 10，行数: 1，位数: 10，连接量: 10，产品系列: CC 2,5/..-GF，针距: 5.08 mm，安装: 通孔回流焊/波峰焊，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 2.6 mm，每个电势的焊针数量: 1，插拔系统: COMBICON MSTB 2,5，针式连接器样式对齐: 标准，互锁: 螺钉锁紧，安装方式: 螺钉法兰，包装类型: 宽88 mm的卷带包装，有关通孔回流焊技术的用户信息和设计建议请参见下载

## 优势

- 设计用于整合到SMT焊接过程中
- 确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座，便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
- 螺栓法兰保证高度的机械稳定性

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 1954883          |
| 包装单位       | 240 pc           |
| 最小订货量      | 240 pc           |
| 注意         | 定制（不可退回）         |
| 销售关键代码     | AACTBB           |
| 产品关键代码     | AACTBB           |
| 目录页面       | 页码303 (C-1-2013) |
| GTIN       | 4017918925703    |
| 单件重量（含包装）  | 7.65 g           |
| 单件重量（不含包装） | 7 g              |
| 原产地        | DE               |

# CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - PCB插座



1954883  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1954883>

## 技术数据

### 产品属性

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 产品类型    | PCB插座                 |
| 产品系列    | CC 2,5/..-GF          |
| 产品线     | COMBICON Connectors M |
| 类型      | 适于通孔再流焊的元件            |
| 位数      | 10                    |
| 针距      | 5.08 mm               |
| 连接量     | 10                    |
| 行数      | 1                     |
| 电位数目    | 10                    |
| 安装法兰    | 螺钉法兰                  |
| 针脚排列    | 直线排列                  |
| 每个电位的焊针 | 1                     |

### 电气特性

#### 特性

|                |       |
|----------------|-------|
| 额定电流 $I_N$     | 12 A  |
| 额定电压 $U_N$     | 320 V |
| 接触电阻           | 1 mΩ  |
| 额定电压 (III/3)   | 250 V |
| 额定电涌电压 (III/3) | 4 kV  |
| 额定电压 (III/2)   | 320 V |
| 额定电涌电压 (III/2) | 4 kV  |
| 额定电压 (II/2)    | 400 V |
| 额定电涌电压 (II/2)  | 4 kV  |

### 安装

|      |           |
|------|-----------|
| 安装类型 | 通孔回流焊/波峰焊 |
| 针脚排列 | 直线排列      |

#### 法兰

|      |        |
|------|--------|
| 紧固扭矩 | 0.3 Nm |
|------|--------|

#### 工艺说明

|            |        |
|------------|--------|
| 过程         | 回流/波峰焊 |
| 潮敏级别       | MSL 1  |
| 分类温度 $T_c$ | 260 °C |
| 回流焊接周期     | 3      |

### 材料规格

材料数据 - 联系方法

# CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - PCB插座



1954883  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1954883>

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 注意事项         | 符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料        | CU合金                                               |
| 表面特性         | 镀锡                                                 |
| 触点区域金属表面（顶层） | 锡 (3 - 5 µm Sn)                                    |
| 触点区域金属表面（中层） | 镍 (1.3 - 3 µm Ni)                                  |
| 焊接区域金属表面（顶层） | 锡 (3 - 5 µm Sn)                                    |
| 焊接区域金属表面（中层） | 镍 (1.3 - 3 µm Ni)                                  |

### 材料数据 - 壳体

|                |           |
|----------------|-----------|
| 颜色 (外壳)        | 黑色 (9005) |
| 绝缘材料           | LCP       |
| 绝缘材料组          | IIIa      |
| CTI符合IEC 60112 | 175       |
| 阻燃等级，符合UL 94   | V0        |

### 说明

|           |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 焊接工艺的详细介绍 | 回流焊工艺符合IEC 60068-2-58或DIN EN 61760-1（最新版本）标准<br>潮敏分级（MSL）= 1，符合IPC/JEDEC J-STD-020-C |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|

### 尺寸

|         |          |
|---------|----------|
| 尺寸图     |          |
| 针距      | 5.08 mm  |
| 宽度 [w]  | 60.96 mm |
| 高度[h]   | 11.2 mm  |
| 长度[l]   | 12 mm    |
| 高度      | 8.57 mm  |
| 焊针长度[P] | 2.6 mm   |
| 引脚尺寸    | 1 x 1 mm |

### PCB设计

|    |        |
|----|--------|
| 孔径 | 1.6 mm |
|----|--------|

### 机械测试

#### 外观检查

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试                 |

#### 尺寸检查

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
|----|-----------------------|

CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - PCB插座



1954883

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1954883>

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 结果                 | 已通过测试                  |
| 抗擦抹性               |                        |
| 规格                 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
| 结果                 | 已通过测试                  |
| 极性保护和编码            |                        |
| 规格                 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 结果                 | 已通过测试                  |
| 插芯中的触点底座           |                        |
| 规格                 | IEC 60512-15-1:2008-05 |
| 插芯触点支架<br>要求 >20 N | 已通过测试                  |
| 插入/拔出力             |                        |
| 结果                 | 已通过测试                  |
| 周期数                | 25                     |
| 每个接线位的插入强度约        | 8 N                    |
| 每个接线位的拔出强度约        | 6 N                    |

电气测试

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 温度测试   测试组C             |                       |
| 规格                      | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 已测芯数                    | 12                    |
| 绝缘电阻                    |                       |
| 规格                      | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 绝缘电阻，相邻接线位              | > 5 MΩ                |
| 电气间隙和爬电距离               |                       |
| 规格                      | IEC 60664-1:2007-04   |
| 绝缘材料组                   | IIIa                  |
| 比较跟踪指标（IEC 60112）       | CTI 175               |
| 额定绝缘电压 (III/3)          | 250 V                 |
| 额定电涌电压 (III/3)          | 4 kV                  |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 3 mm                  |
| 最小爬电距离(III/3)           | 4 mm                  |
| 额定绝缘电压 (III/2)          | 320 V                 |
| 额定电涌电压(III/2)           | 4 kV                  |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 3 mm                  |
| 最小爬电距离(II/2)            | 3.2 mm                |
| 额定绝缘电压 (II/2)           | 400 V                 |
| 额定过电压 (II/2)            | 4 kV                  |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)  | 3 mm                  |
| 最小爬电距离(II/2)            | 4 mm                  |

# CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - PCB插座



1954883  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1954883>

## 环境和真实条件

### 振动测试

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 规格      | IEC 60068-2-6:2007-12       |
| 频率      | 10 - 150 - 10 Hz            |
| 扫描速率    | 1倍频程/分钟                     |
| 振幅      | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度     | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz)     |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h                       |
| 测试方向    | X-, Y- 与 Z-轴                |

### 耐久性测试

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 规格                  | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 海平面脉冲耐受电压           | 4.8 kV                |
| 体积电阻 R <sub>1</sub> | 1 mΩ                  |
| 体积电阻 R <sub>2</sub> | 1.1 mΩ                |
| 插入 / 拔出周期           | 25                    |
| 绝缘电阻，相邻接线位          | > 5 MΩ                |

### 气候测试

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 规格        | ISO 6988:1985-02                                                              |
| 腐蚀应力      | 0.2 dm <sup>3</sup> 的SO <sub>2</sub> 气体通入容量300 dm <sup>3</sup> 的箱体，温度40°C，1周期 |
| 热应力       | 105 °C/168 h                                                                  |
| 大功率频率耐受电压 | 2.21 kV                                                                       |


### 冲击

|      |                        |
|------|------------------------|
| 规格   | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 脉冲波形 | 半正弦                    |
| 加速度  | 30g                    |
| 电击时间 | 18 毫秒                  |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴（正向与负向）    |

### 环境条件

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 环境温度（运行）    | -40 °C ... 105 °C (取决于衰减曲线) |
| 环境温度（存放/运输） | -40 °C ... 70 °C            |
| 相对湿度（存放/运输） | 30 % ... 70 %               |
| 环境温度（组装）    | -5 °C ... 100 °C            |

## 包装规格

|      |                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸图  |  |
| 包装类型 | 宽88 mm的卷带包装                                                                          |

# CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - PCB插座




1954883

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1954883>

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| [W] 编带宽度   | 88 mm                                    |
| [W2] 线圈总尺寸 | 94.4 mm                                  |
| [A] 线圈直径   | 330 mm                                   |
| 外包装类型      | 透明包装袋                                    |
| ESD等级      | (D) 静电导电                                 |
| 规格         | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |


## 图纸

图表



型号：FKCS 2,5/...-STF-5,08，带CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR

图表



型号：FKCVR 2,5/...-STF-5,08，带CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR


CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - PCB插座

1954883

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1954883>




图表




型号：FKCVW 2,5/...-STF-5,08，带CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR

图表




型号：FRONT-MSTB 2,5/...-STF-5,08 与CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR配套

图表




型号：FKCN 2,5/...-STF-5,08，带CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR

图表




型号：SMSTB 2,5/...-STF-5,08，带CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

图表




型号：MSTBT 2,5/...-STF-5,08，带CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

图表




型号：MSTB 2,5/...-STF-5,08，带CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

图表




型号：FKCT 2,5/...-STF-5,08，带CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR

图表




型号：FKC 2,5 HC/...-STF-5,08，带CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

图表




型号：TFKC 2,5/...-STF-5,08，带CC 2,5/...-GF-5,08 P26THR

图表



型号：LPC 2,5/...-STF-5,08，带CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR

图表



型号 : TFKC 2,5 HC/...-STF-5,08 , 带CC 2,5/...-GF-5,08 P...THR

# CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - PCB插座

1954883

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1954883>



## 认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1954883>

| cULus认证               |                    |                    |         |                     |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|
| 认证ID: E60425-19931011 |                    |                    |         |                     |
|                       | 额定电压U <sub>N</sub> | 额定电流I <sub>N</sub> | 接线容量AWG | 接线容量mm <sup>2</sup> |
| 使用组 B                 |                    |                    |         |                     |
| 标准                    | 300 V              | 16 A               | -       | -                   |
| 使用组 D                 |                    |                    |         |                     |
| 标准                    | 300 V              | 10 A               | -       | -                   |
| 备选1                   | 150 V              | 15 A               | -       | -                   |

| VDE报告 带生产监控    |                    |                    |         |                     |
|----------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|
| 认证ID: 40041286 |                    |                    |         |                     |
|                | 额定电压U <sub>N</sub> | 额定电流I <sub>N</sub> | 接线容量AWG | 接线容量mm <sup>2</sup> |
|                | 400 V              | 12 A               | -       | -                   |

| VDE绘图认证        |                    |                    |         |                     |
|----------------|--------------------|--------------------|---------|---------------------|
| 认证ID: 40050079 |                    |                    |         |                     |
|                | 额定电压U <sub>N</sub> | 额定电流I <sub>N</sub> | 接线容量AWG | 接线容量mm <sup>2</sup> |
|                | 320 V              | 16 A               | -       | -                   |

# CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - PCB插座



1954883

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1954883>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27460201 |
| ECLASS-12.0 | 27460201 |
| ECLASS-13.0 | 27460201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002637 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# CC 2,5/10-GF-5,08 P26THRR88 - PCB插座



1954883  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1954883>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)