



RCJTY35-TV-VA

Corps de roulement à bride

Palier applique RCJTY...-TV-VA

Information technique

Votre alternative produit actuelle

Matériaux	TV	Plastic
-----------	----	---------

dimensions principale & données de performance

d	35 mm	Alésage
L	90 mm	Largeur de bride
H	163 mm	Hauteur de bride
U	43,4 mm	Hauteur totale de l'ensemble
C _r	24.600 N	Charge dyn. de base, radiale
C _{0r}	14.600 N	Charge stat. de base, radiale
C _{ur}	720 N	Limite à la fatigue, radiale
C _{0r G}	14.900 N	Capacité de charge (logement)
≈m	0,641 kg	Poids

Cotes de montage

J	130 mm	Distance trous de fixation
N	13 mm	Trou de fixation
W	3 mm	Cote sur plats
n	2	Nombre de vis de fixation



Dimensions

A	32,8 mm	Hauteur logement
A ₁	16,1 mm	Épaisseur de bride
A ₂	18 mm	Distance piste
B	42,9 mm	Largeur

information additionnelle

1	Nombre de logements
GEHCJT07-TV	Corps de palier
GYE35-XL-KRR-B-FA107-VA	Désignation roulement
KASK07	Couvercle de protection

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	80 °C	Température de fonctionnement max.