


SPC 16/ 6-ST-10,16 - PCB 插拔式连接器



1711307
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1711307>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



PCB插拔式连接器，额定横截面: 16 mm²，颜色: 绿色，额定电流: 76 A，额定电压(III/2): 1000 V，触点表面: Ag，触点类型: 孔式插头，电位数: 6，行数: 1，位数: 6，连接量: 6，产品系列: SPC 16/..-ST，针距: 10.16 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，导线/PCB连接方向: 0°，锁扣: - 不带锁扣，插拔系统: COMBICON PC 16，互锁: 不带，安装方式: 不带，包装类型: 纸箱包装

优势

- 节约时间的插拔式连接方式，无需工具
- 设定的接触力保证触点长期保持稳定
- 可通过固定螺丝刀打开夹线位，从而方便地连接导线
- 内置的钢质双簧片提高了连接的可靠性，尤其是在有温度和功率波动的情况下
- 优化有限空间内的安装：可从一个方向操作和连接导线

商业数据

订货号	1711307
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	AAEFAA
产品关键代码	AAEFAA
目录页面	页码562 (C-1-2013)
GTIN	4046356081085
单件重量（含包装）	48.592 g
单件重量（不含包装）	48 g
原产地	IN

SPC 16/ 6-ST-10,16 - PCB 插拔式连接器



1711307
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1711307>

技术数据

产品属性

产品类型	PCB插拔式连接器
产品系列	SPC 16/...-ST
产品线	COMBICON Connectors XL
类型	插头
位数	6
针距	10.16 mm
连接量	6
行数	1
电位数目	6
安装法兰	不带

电气特性

特性

额定电流 I_N	76 A
额定电压 U_N	1000 V
接触电阻	0.5 mΩ
额定电压 (III/3)	1000 V
额定电涌电压 (III/3)	8 kV
额定电压 (III/2)	1000 V
额定电涌电压 (III/2)	8 kV
额定电压 (II/2)	1000 V
额定电涌电压 (II/2)	6 kV

连接数据

连接技术

类型	标准
连接器系统	COMBICON PC 16
额定横截面	16 mm ²
触点类型	孔式插头

互锁

锁定类型	不带
安装法兰	不带

导线连接

连接方式	直插式弹簧连接
导线 / PCB 连接方向	0 °
刚性导线横截面	0.75 mm ² ... 16 mm ²
柔性导线横截面	0.75 mm ² ... 16 mm ²
可连接导向横截面 AWG	18 ... 4

SPC 16/ 6-ST-10,16 - PCB 插拔式连接器



1711307
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1711307>

柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头	0.75 mm² ... 16 mm²
柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管	0.75 mm² ... 10 mm²
2根具有相同横截面的导线，柔性，带TWIN套管及塑料套管	0.75 mm² ... 4 mm²
塞规a x b / 直径	- / 5.4 mm
剥线长度	18 mm

材料规格


材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	CU合金
表面特性	触点镀银
接线点金属表面（顶层）	银色 (4 - 8 µm Ag)
触点区域金属表面（顶层）	银色 (4 - 8 µm Ag)

材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	绿色 (6021)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

尺寸

尺寸图	
针距	10.16 mm
宽度 [w]	60.96 mm
高度[h]	25.1 mm
长度[l]	44.5 mm

说明

操作注意事项	依据IEC 61984标准，COMBICON连接器不具备开关功能（COC）。在指定用途中，不得带电或载荷插拔。
--------	---

机械测试

导线连接

规格	IEC 60999-1:1999-11
结果	已通过测试

SPC 16/ 6-ST-10,16 - PCB 插拔式连接器



1711307

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1711307>

导线损坏和松动测试

规格	IEC 60999-1:1999-11
结果	已通过测试

重复连接和断开连接

规格	IEC 60999-1:1999-11
结果	已通过测试

拉伸测试

规格	IEC 60999-1:1999-11
导线横截面 / 导线类型 / 牵引力设定值 / 实际值	0.75 mm² / 刚性 / > 30 N
	0.75 mm² / 柔性 / > 30 N
	16 mm² / 刚性 / > 100 N
	16 mm² / 柔性 / > 100 N

插入/拔出力

规格	IEC 60512-13-2:2006-02
结果	已通过测试
周期数	50
每个接线位的插入强度约	7 N
每个接线位的拔出强度约	7 N

抗擦抹性

规格	IEC 60068-2-70:1995-12
结果	已通过测试

极性保护和编码

规格	IEC 60512-13-5:2006-02
结果	已通过测试

外观检查

规格	IEC 60512-1-1:2002-02
结果	已通过测试

尺寸检查

规格	IEC 60512-1-2:2002-02
结果	已通过测试

环境和真实条件

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
加速度	5g (60.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h

SPC 16/ 6-ST-10,16 - PCB 插拔式连接器



1711307

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1711307>

测试方向	X-, Y- 与 Z-轴
------	--------------

耐久性测试

规格	IEC 60512-9-1:2010-03
海平面脉冲耐受电压	9.8 kV
体积电阻 R_1	0.5 m Ω
体积电阻 R_2	0.5 m Ω
插入 / 拔出周期	50
绝缘电阻, 相邻接线位	> 5 M Ω

气候测试

规格	ISO 6988:1985-02
腐蚀应力	0.2 dm ³ 的SO ₂ 气体通入容量300 dm ³ 的箱体, 温度40°C, 1周期
热应力	100 °C/168 h
大功率频率耐受电压	4.26 kV

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
相对湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C

电气测试

温度测试 | 测试组C

规格	IEC 60512-5-1:2002-02
已测芯数	9

绝缘电阻

规格	IEC 60512-3-1:2002-02
绝缘电阻, 相邻接线位	> 5 M Ω

温度循环

规格	IEC 60999-1:1999-11
结果	已通过测试

电气间隙和爬电距离 |

规格	IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组	I
比较跟踪指标 (IEC 60112)	CTI 600
额定绝缘电压 (III/3)	1000 V
额定电涌电压 (III/3)	8 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3)	8 mm
最小爬电距离(III/3)	12.5 mm
额定绝缘电压 (III/2)	1000 V
额定电涌电压(III/2)	8 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2)	8 mm

SPC 16/ 6-ST-10,16 - PCB 插拔式连接器



1711307

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1711307>


最小爬电距离(II/2)	8 mm
额定绝缘电压 (II/2)	1000 V
额定过电压 (II/2)	6 kV
最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2)	5.5 mm
最小爬电距离(II/2)	5.5 mm

包装规格

包装类型	纸箱包装
------	------


图纸

图表



型号：SPC 16/...-ST(F)-10.16，与DFK-PC 16/...-ST(F)-10.16配套

图表



型号：SPC 16/...-ST-10.16，带PCV 6-16/...-G-10.16


SPC 16/ 6-ST-10,16 - PCB 插拔式连接器



1711307


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1711307>

图表



型号：SPC 16/...-ST-10,16，和PC 6-16/...-G1-10,16配套

图表



型号：SPC 16/...-ST-10,16，带IPC 16/...-ST-10,16

SPC 16/ 6-ST-10,16 - PCB 插拔式连接器



1711307

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1711307>

图表



型号：SPC 16/...-ST-10,16，带PCV 6-16/...-G1-10,16

图表



型号：SPC 16/...-ST-10,16，带I-SPC 16/...-ST-10,16


SPC 16/ 6-ST-10,16 - PCB 插拔式连接器



1711307

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1711307>

图表



型号 : SPC 16/...-ST-10,16 , 带PC 6-16/...-G-10,16

SPC 16/ 6-ST-10,16 - PCB 插拔式连接器



1711307

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1711307>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1711307>

cULus认证				
认证ID: E60425-20040202				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	600 V	66 A	20 - 4	-
使用组 C	600 V	66 A	20 - 4	-

VDE绘图认证				
认证ID: 40055586				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	1000 V	76 A	-	0.75 - 16

SPC 16/ 6-ST-10,16 - PCB 插拔式连接器



1711307

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1711307>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27460202
ECLASS-12.0	27460202
ECLASS-13.0	27460202

ETIM

ETIM 9.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SPC 16/ 6-ST-10,16 - PCB 插拔式连接器



1711307
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1711307>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn