

Datenblatt:

Steckdosenleiste COMPACT 8xT13 1.5m mit Schalter ws

Steckdosenleiste COMPACT 8xT13 längs, Kabel Td H05VV-F 3G1mm², Kabellänge 1.5m, Stecker T12, Reset-Schalter (EIN-AUS Schalter mit rückstellbarem Überstromschutz), weiss



Artikelnummer	200130218
EAN	7611007147662
Einheits Nr.	986080003
Einheit	STK
Verpackungseinheit	5
Verpackungsmasse	7.0 x 25.0 x 4.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.395 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifr.	85366990



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Steckdosenleiste Standard
Marke	STEFFEN
Modell	Compact
Anzahl Steckdosen	8
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Weiss
Steckdosenausrichtung	längs
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Ja
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm ²
Kabellänge	1.5 m
Kabelfarbe	Weiss
Steckertyp	Typ 12
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Weiss
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20

Merkmal	Bezeichnung
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutzschalter
Produkthöhe	250 mm
Produktbreite	70 mm
Produkttiefe	40 mm
Gewicht netto	0.390 Kg
Verpackungsart	Schrumpffolie