



HelaTape Flex – PVC-Isolierbänder

**HelaTape Flex 2000+ Premium PVC-Isolierband
für höhere mechanische Anforderungen**

Hauptmerkmale

- Allwetter Premium PVC-Isolierband
- 0,21 mm Materialstärke bietet eine höhere elektrische und mechanische Festigkeit
- Hervorragende Eigenschaften über einen großen Temperaturbereich von -18 °C bis +105 °C
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Chemikalien, Korrosion und UV-Strahlung
- Besonders hochwertiger Klebstoff auf Kautschukbasis
- Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
- Flammhemmend nach UL 510



HelaTape Flex 2000+ ist das professionelle PVC-Isolierband mit höherer Materialstärke.

MATERIAL	Polyvinylchlorid (PVC)
Durchschlagfestigkeit	48 kV/mm
Haftung auf Stahl	2,2 N/10 mm
Haftung auf Trägermaterial	2,0 N/10 mm
Reißdehnung	300 %
Reißfestigkeit	35 N/10 mm
Betriebstemperatur	-18 °C bis +105 °C

RoHS ✓

TYP	Dicke (T)	Breite (W)	Länge (L)	Farbe	Art.-Nr.
HTAPE-FLEX2000+19x6	0,21	19,0	6,0 m	Schwarz (BK)	710-00700
HTAPE-FLEX2000+19x20	0,21	19,0	20,0 m	Schwarz (BK)	710-00701
HTAPE-FLEX2000+25x33	0,21	25,0	33,0 m	Schwarz (BK)	710-00702
HTAPE-FLEX2000+38x33	0,21	38,0	33,0 m	Schwarz (BK)	710-00703

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.