

Produktdatenblatt

Spezifikationen



AC-Servomotor, 40mm, 0,21Nm, 1Stack, glatte Welle, SinCos Singleturn16, 2x y-tec, IP54/IP65

SH30401P06A2000

EAN Code: 3606485467405

Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	PacDrive 3
Kurzbezeichnung des Geräts	SH3
Produkt- oder Komponententyp	Servomotor

Zusatzmerkmale

Max. mechanische Geschwindigkeit	9000 U/min
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung	115 - 480 V
Anzahl der Netzphasen	3-phasige Versorgung
Dauerstrom im Stillstand	1,12 A
Dauermoment im Stillstand	0,21 Nm bei 115-480 V 3-phasige Versorgung
Dauerleistung	170 W
Spitzenmoment im Stillstand	0,75 Nm bei 480 V 3-phasige Versorgung
Nennleistung am Ausgang	77 W bei 115 V 1-phasige Versorgung 77 W bei 230 V 1-phasige Versorgung 166 W bei 400 V 3-phasige Versorgung 166 W bei 480 V 3-phasige Versorgung
Nenn Drehmoment	0,176 Nm bei 115 V 1-phasige Versorgung 0,176 Nm bei 230 V 1-phasige Versorgung 0,184 Nm bei 400 V 3-phasige Versorgung 0,184 Nm bei 480 V 3-phasige Versorgung
Nenn Drehzahl	4000 rpm bei 115 V 1-phasige Versorgung 4000 rpm bei 230 V 1-phasige Versorgung 9000 r/min bei 400 V 3-phasige Versorgung 9000 r/min bei 480 V 3-phasige Versorgung
[Irms] Max. Strom	4,5 A
Wellenende	Glatte Welle
Wellendurchmesser	8 mm
Wellenlänge	25 mm
Schutzart (IP)	IP54 Wellenlager ohne Wellendichtungsring: entspricht IEC 60034-5 IP65 Motor: entspricht IEC 60034-5
Typ des Encoders	Absoluter Single-turn SinCos Hiperface
Auflösung der Geschwindigkeitsrückmeldung	16 Zeiträume
Haltebremse	Ohne
Haltemoment	0,4 Nm
Montagehalterung	Internationaler Standardflansch
Motorflanschgröße	40 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Elektrischer Anschluss	Rotatable right angled connector
Drehmomentkonstante	0,19 Nm/A bei 120 °C
Konstante der Gegenelektrizität	13,6 V/krpm bei 20 °C
Anzahl der Motorpole	5,0
Rotorträgheit	0,0232 kg.cm ²
Statorwiderstand	17,2 Ohm
Statorinduktivität	7,3 mH
Kühlungstyp	Natürliche Konvektion
Länge	73,4 mm
Durchmesser des Zentrierrings	30 mm
Tiefe des Zentrierrings	2,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen	4
Durchmesser der Montagebohrungen	4,5 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen	46 mm
Produktgewicht	0,4 kg
Bemessungsreferenz	SH32053P
Anzahl der Netzphasen	3
Kupfertemperatur heiß	130 °C
Elektrische Verbindung	rotatable right angled connector
Ausgangsstrom 3s Spitze	4,5 A
Trägheit	0,0 kg.cm ² of brake 0,023 kg.cm ² of motor

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	10,900 cm
VPE 1 Breite	17,100 cm
VPE 1 Länge	24,600 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	698,000 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz

CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 408

Umweltproduktdeklaration [Produktumweltprofil](#)

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton Ja

Verpackung ohne Kunststoff Nein

[EU-RoHS-Richtlinie](#) Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

SCIP-Nummer Ead0850d-370a-47c5-8cf7-1d93c2c974a4

REACH-Verordnung [REACH-Deklaration](#)

PVC-frei Ja

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur Nein

Use Again

Reproduktion

Circular Economy-Eignung Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Rücknahme Ja