



J4000 IMPRIMANTE

**Impression couleur haute
précision, durable et
à fort impact**
Imprimante couleur

Une impression couleur haute précision, durable et à fort impact

L'impression de logos, d'icônes, de photos et de procédures complexes nécessite beaucoup de consommables et de temps. En l'occurrence, si vous utilisez une imprimante inappropriée. Vous avez besoin d'une imprimante à jet d'encre qui vous permet de trouver un équilibre entre la complexité des étiquettes de sécurité et de conformité et les exigences d'un environnement industriel. Découvrez la gamme d'imprimantes à jet d'encre industrielles BradyJet.

Obtenez des étiquettes couleur de qualité photo dès que vous en avez besoin tout en réduisant votre stock et le gaspillage de consommables d'étiquetage. Les imprimantes BradyJet vous permettent de produire des étiquettes et des panneaux durables et conformes dont vous avez besoin pour créer un lieu de travail plus sûr et plus efficace.

- **Créez des étiquettes et des panneaux conformes** : soyez certain que votre étiquetage réglementaire offre les couleurs nécessaires pour assurer une conformité aux normes ANSI, CLP/SGH, ISO, BS5609 et relatives aux arcs électriques
- **Étendez les performances des étiquettes** : faites confiance aux consommables et encres spécialement conçus pour résister aux environnements difficiles
- **Maximisez l'impact, améliorez l'efficacité et réduisez le gaspillage** : stockez uniquement les consommables couleur de qualité photo dont vous avez besoin, au moment où vous en avez besoin



Jusqu'au bout

Chez Brady, nous allons jusqu'au bout pour nous assurer que vous obtenez ce dont vous avez besoin. Que vous travailliez sur le terrain ou en laboratoire, nous proposons des consommables adaptés à chaque application.

Vos informations les plus importantes (codes-barres, images, texte de petite taille) doivent rester en place, dans n'importe quel type d'environnement. Autant dans un froid glacial que dans une chaleur étouffante, utilisés avec des solvants ou dans l'espace, bref, les consommables Brady offrent des performances exceptionnelles.

Nos scientifiques s'en assurent. Le programme de recherche et de développement de Brady se concentre sur les solutions durables, flexibles et efficaces au quotidien sur le lieu de travail.

Nous proposons des centaines d'étiquettes donc n'hésitez pas parcourir l'ensemble de notre catalogue. Et, comme toujours, faites-nous savoir si vous avez besoin de plus.



Imprimante couleur BradyJet J4000

Des étiquettes complexes et extrêmement spécifiques en gros volume pourraient entraîner une résolution d'impression de qualité réduite et une identification inefficace avec d'autres imprimantes. Mais pas avec l'imprimante BradyJet J4000. Maximisez la productivité et l'impact grâce à cette imprimante performante conçue pour répondre à vos exigences d'étiquetage et de signalisation. Créez chaque jour jusqu'à 5 000 étiquettes couleur de 203,2 mm de large max. à fort impact.

- Plus de temps pour les tâches essentielles** : lorsque l'imprimante fait son travail, vous avez plus de temps pour vous consacrer aux tâches importantes nécessaires pour assurer le bon déroulement de vos opérations
- Bonne impression avec des logiciels tiers** : créez des étiquettes de la façon dont vous le souhaitez, puis imprimez facilement des PDF ou à partir de logiciels tiers grâce au pilote Windows optimisé



Caractéristiques techniques

Logiciels et connectivité	
Options de connectivité	USB, Ethernet
Compatibilité logicielle	Brady Workstation Pilote Windows pour l'utilisation de logiciels tiers
Type d'interface utilisateur	PC
Système d'exploitation	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10
Caractéristiques physiques/fonctionnelles	
Dimensions	438,15 x 231,14 x 438,15 mm (L x H x P)
Poids (kg)	16
Caractéristiques de l'imprimante	
Utilisation recommandée par jour	5 000
Technologie d'impression	Jet d'encre
Fonctionnalité couleur	Couleur
Résolution d'impression (dpi)	4 800
Largeur d'impression max. (mm)	203,20
Largeur d'étiquette max. (mm)	209,55
Longueur d'impression max. (mm)	609,60
Format de consommable	Rouleau de consommables et cartouche d'encre, fournis séparément
Vitesse d'impression (mm/s)	114,30
Contenu	(1) Imprimante BradyJet J4000 (1) Câble d'alimentation (1) Cartouche d'encre CMJ avec tête d'impression intégrée (1) Lot de 2 bouchons de stockage de cartouches d'encre (1) Rouleau de consommables en vinyle de 101,60 mm de large B-2595 (1) Câble USB (1) Clé USB contenant des informations sur le produit (1) Suite Conception de base de Brady Workstation

Imprimantes

N° d'article	Réf. de commande	Description
152710	J4000-US	Imprimante couleur BradyJet J4000
152711	J4000-EU	Imprimante couleur BradyJet J4000
152712	J4000-UK	Imprimante couleur BradyJet J4000
322923	J4000-EU-BWS	Imprimante couleur BradyJet J4000 - Version EU + suite Brady Workstation
322924	J4000-UK-BWS	Imprimante couleur BradyJet J4000 - Version UK + suite Brady Workstation
322925	J4000-US-BWS	Imprimante couleur BradyJet J4000 - Version US + suite Brady Workstation



Cartouches d'encre et bouchons de stockage

N° d'article	Réf. de commande	Description
152714	J40-CMY	Cartouche d'encre couleur pour imprimante BradyJet J4000
152713	J40-CAP	Bouchons de stockage de cartouches d'encre pour imprimante BradyJet J4000

Consommable en polypropylène résistant aux produits chimiques B-7425J

Ce consommable en polypropylène est idéal pour l'étiquetage SGH et autres applications d'identification couleur où la résistance aux produits chimiques agressifs est requise.

N° d'article	Réf. de commande	Dimensions	Quantité
152778	J40-260-7425J	55,12 mm (W) x 85,09 mm (H)	340
152779	J40-262-7425J	104,90 mm (W) x 154,94 mm (H)	200
152780	J40-265-7425J	177,80 mm (W) x 254,00 mm (H)	100
152781	J40-321-7425J	203,20 mm (W) x 133,35 mm (H)	100
152782	J40-268-7425J	203,20 mm (W) x 279,40 mm (H)	100
152783	J40C-2250-7425J	57,15 mm (W) x 30,48 m (L)	1
152784	J40C-4000-7425J	101,60 mm (W) x 30,48 m (L)	1
152785	J40C-6000-7425J	152,40 mm (W) x 30,48 m (L)	1
152786	J40C-8000-7425J	203,20 mm (W) x 30,48 m (L)	1

Consommable en polyester B-2569

Idéal pour les applications de signalisation en intérieur, notamment les étiquettes 5S, les étiquettes de sécurité, les étiquettes d'avertissement, les marqueurs de tuyauterie, les étiquettes pour équipements et la signalétique sur le lieu de travail, sur des surfaces lisses et en acier inoxydable.

N° d'article	Réf. de commande	Dimensions	Quantité
148652	J50C-6000-2569	152,00 mm x 30,00 m (L x H)	1
148654	J50-262-2569	154,94 x 104,90 mm (L x H)	200
148655	J50C-8000-2569	203,20 mm x 30,00 m (L x H)	1
148658	J50C-4000-2569	101,00 mm x 30,00 m (L x H)	1
148661	J50-261-2569	109,98 x 74,93 mm (L x H)	270
148662	J50-260-2569	85,09 x 55,12 mm (L x H)	340
148665	J50C-2250-2569	57,00 mm x 30,00 m (L x H)	1
148667	J50-265-2569	254,00 x 177,80 mm (L x H)	100
148668	J50-267-2569	154,94 x 210,00 mm (L x H)	120

Consommable en polypropylène B-2585

Ce consommable est idéal pour l'étiquetage des conteneurs internationaux et produit du texte et des images couleur éclatantes. Conforme à la norme BS5609 pour les environnements marins.

N° d'article	Réf. de commande	Dimensions	Quantité
150753	J50-260-2585	55,00 x 85,00 mm (L x H)	340
150754	J50-261-2585	75,00 x 110,00 mm (L x H)	270
150755	J50-262-2585	105,00 x 155,00 mm (L x H)	200
150756	J50-267-2585	154,90 x 210,00 mm (L x H)	120
150757	J50-268-2585	203,00 x 280,00 mm (L x H)	100
150760	J50C-2250-2585	57,15 mm x 30,48 m (L x H)	1
150761	J50C-4000-2585	101,60 mm x 30,48 m (L x H)	1
150762	J50C-6000-2585	152,40 mm x 30,48 m (L x H)	1
150763	J50C-8000-2585	203,20 mm x 30,48 m (L x H)	1

Consommable en vinyle B-2595

Idéal pour les applications de signalisation en intérieur, notamment les étiquettes 5S, les étiquettes de sécurité, les étiquettes d'avertissement, les marqueurs de tuyauterie, les étiquettes pour équipements et la signalétique sur le lieu de travail.

N° d'article	Réf. de commande	Dimensions	Quantité
152802	J40-136-2475	38,10 x 19,05 mm (L x H)	1 000
152803	J40-235-2475	38,10 x 25,40 mm (L x H)	750
152804	J40-137-2475	50,80 x 25,40 mm (L x H)	750
152805	J40-18-2475	76,20 x 25,40 mm (L x H)	750
152806	J40-19-2475	76,20 x 50,80 mm (L x H)	250
152807	J40-55-2475	101,60 x 50,80 mm (L x H)	250
152808	J40-25-2475	101,60 x 152,40 mm (L x H)	80
152809	J40C-1125-2475	28,58 mm x 30,48 m (L x H)	1
152810	J40C-2250-2475	57,15 mm x 30,48 m (L x H)	1
152811	J40C-4000-2475	101,60 mm x 30,48 m (L x H)	1
152812	J40C-8000-2475	203,20 mm x 30,48 m (L x H)	1



Concevez, imprimez et gérez vos étiquettes grâce aux logiciels

Logiciel de bureau Brady Workstation

Concevez et imprimez des étiquettes grâce aux applications et suites logicielles Brady Workstation, spécialement conçues pour différentes tâches industrielles courantes. Outre des fonctions qui vous feront gagner du temps telles que le formatage automatique et les modèles intégrés, le logiciel Brady Workstation est doté d'une interface intuitive qui s'intègre facilement à vos opérations.



D'autres applications et suites sont disponibles :



1. Rendez-vous sur workstation.bradyid.com



2. Choisissez les applications et suites que vous voulez.

Pour obtenir plus d'informations et pour commencer, rendez-vous sur workstation.bradyid.com



Suite Identification de sécurité et d'installations

Créez des visuels couleur pour garantir la sécurité et la conformité de votre installation. Cet ensemble d'applications vous permet de créer des panneaux, des étiquettes, des marqueurs de tuyauterie et des visuels Lean. Utilisez les modèles prédéfinis ou personnalisez-les pour répondre à vos besoins.

Gardez la sécurité et la conformité de votre installation en créant des panneaux, des étiquettes et des marqueurs de tuyauterie personnalisés ainsi que des consignes de sécurité visuelles. Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility



Suite Identification en laboratoire

Assurez-vous que les étiquettes pour vos échantillons et équipements de laboratoire sont claires, nettes, lisibles et contiennent toutes les informations nécessaires. Concevez et créez facilement des étiquettes pour vos flacons cryogéniques, tubes à centrifuger, bouteilles, tubes coniques, lamelles et autres échantillons de laboratoire.

Assurez-vous que les étiquettes pour vos échantillons et équipements de laboratoire sont claires, nettes, lisibles et contiennent toutes les informations nécessaires. Concevez et créez facilement des étiquettes pour vos flacons cryogéniques, tubes à centrifuger, bouteilles, tubes coniques, lamelles et autres échantillons de laboratoire. Workstation.BradyID.com/LAB



Suite Identification de produits et fils

Identifiez rapidement vos produits et fils à l'aide d'étiquettes de texte ou illustrées personnalisées, en utilisant des données sérialisées ou importées.

Identifiez rapidement vos produits et fils à l'aide d'étiquettes de texte ou illustrées personnalisées, en utilisant des données sérialisées ou importées. Workstation.BradyID.com/ProductandWire



Application Identification SGH/CLP de produits chimiques

Bénéficiez d'un processus de création d'étiquettes simplifié de façon à pouvoir facilement saisir les données de vos fiches de données de sécurité une seule fois, puis créer et imprimer des étiquettes SGH à la demande. Vous pouvez également compléter automatiquement votre étiquette SGH à l'aide de la base de données de produits chimiques intégrée.

**Afrique**

Randburg, Afrique du Sud
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Allemagne, Autriche & Suisse

Egelsbach, Allemagne
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Benelux

Zele, Belgique
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Danemark

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Espagne & Portugal

Madrid, Espagne
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com, portugal@bradycorp.com

Europe Centrale & Orientale

Bratislava, Slovaquie
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

France

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Hongrie

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: hungary@bradycorp.com

Italie

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Moyen-Orient

Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: cs_me@bradycorp.com

Norvège

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Royaume-Uni & Irlande

Banbury, Royaume-Uni
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Suède, Finlande, Pays baltes

Kista, Suède
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradycorp.com

Turquie

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Notre mission : identifier et protéger les personnes, produits et lieux



Afin de minimiser notre impact sur l'environnement, Brady limite le nombre de réimpressions.

Les versions à jour sont toujours disponibles pour téléchargement sur www.bradyeurope.com



Chercher: EUR-M-224-FR

Votre partenaire