


# Câble de réseau - VS-IP20-IP20/LG-94B-LI/2,5



1423084

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1423084>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble Ethernet préconfectionné, blindé, 4 paires, AWG 26 flexible (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur mâle RJ45/IP20 sur connecteur mâle RJ45/IP20 tourné, Line, longueur : 2,5 m

## Avantages

- Utile pour appareils de surveillance du courant différentiel RCM de type B+

## Données commerciales

|                                     |                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|
| Référence                           | 1423084                                    |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                 |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)                                 |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | ABNAAI                                     |
| Product key                         | ABNAAI                                     |
| GTIN                                | 4046356566384                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 146,1 g                                    |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 129 g                                      |
| Numéro du tarif douanier            | 85444290                                   |
| Pays d'origine                      | PL                                         |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Type de produit | Câble de données préconfectionné |
| Nombre de pôles | 8                                |
| Blindé          | oui                              |

### Propriétés d'isolation

|                    |   |
|--------------------|---|
| Degré de pollution | 2 |
|--------------------|---|

### Propriétés électriques

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Support de transmission | Cuivre |
|-------------------------|--------|

### Indications sur les matériaux

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
|-------------------------------------|----|

### Connecteur

#### Raccordement 1

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de protection | IP20 |
|----------------------|------|

### Câble/conducteur

|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Longueur du câble                        | 2,50 m                                             |
| Poids de gaine                           | 44,00 kg/km                                        |
| Type                                     | Ethernet                                           |
| Structure de câble                       | 4x2xAWG26/7 ; S/FTP                                |
| Diamètre extérieur du câble              | 6,40 mm                                            |
| Gaine extérieure, matériau               | PUR                                                |
| Gaine extérieure, coloris                | bleu lagon RAL 5021                                |
| Matériau conducteur                      | Cordon Cu nu                                       |
| Structure du conducteur ligne de signal  | 7x 0,16 mm                                         |
| AWG ligne de signaux                     | 26                                                 |
| Diamètre de fil avec isolant             | 1 mm                                               |
| Fil, coloris                             | blanc-bleu, blanc-orange, blanc-vert, blanc-marron |
| Impédance d'onde                         | 100 $\Omega$ $\pm$ 5 % (pour 100 MHz)              |
| Plus petit rayon de flexion, pose fixe   | min. 32 mm                                         |
| Plus petit rayon de flexion, pose souple | min. 32 mm                                         |
| Plus petit rayon de flexion, pose fixe   | min. 32 mm                                         |
| Plus petit rayon de flexion, pose souple | min. 32 mm                                         |

### Conditions ambiantes

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Indice de protection                  | IP20                                 |
| Indice de protection                  | IP20                                 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C (câble, pose fixe)  |
|                                       | -5 °C ... 60 °C (Câble, pose souple) |

# Câble de réseau - VS-IP20-IP20/LG-94B-LI/2,5


1423084

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1423084>



## Dessins

Dessin coté



# Câble de réseau - VS-IP20-IP20/LG-94B-LI/2,5

1423084

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1423084>



## Homologations



**EAC**

Identifiant de l'homologation: 19060508

# Câble de réseau - VS-IP20-IP20/LG-94B-LI/2,5



1423084

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1423084>

## Classifications

### ECLASS

|               |          |
|---------------|----------|
| ECLASS-9.0    | 27060308 |
| ECLASS-10.0.1 | 27060308 |
| ECLASS-11.0   | 27060308 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002599 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# Câble de réseau - VS-IP20-IP20/LG-94B-LI/2,5



1423084

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1423084>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2022 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)