



Données techniques

UCF208NL3


Paliers auto-aligneurs

Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint triple lèvre

COMPOSITION DU KIT

UC208G2L3, F208N

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	SNR
A - Hauteur du logement	36 mm
A1 - Hauteur de l'embase / hauteur de la bride	15 mm
A2 - Hauteur totale (logement + insert) à partir de la surface de montage	51,2 mm
B - Largeur Bague Intérieure	49,2 mm
d - Diamètre arbre	40 mm



DEFINITION TECHNIQUE

e - Distance entre la surface de montage et le centre du roulement	21 mm
G - Graisseur	M6x1
J - Distance entre trous de fixation	102 mm
L - Largeur / diamètre du logement	130 mm
N - Dimension trou de fixation	16 mm
S - Distance face / centre du palier	19 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	29600000 mN
C0 - Capacité de charge statique	18200000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	1,87 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	11.5 N-m

