



### Presentazione

Gamma	TeSys
Nome del prodotto	TeSys H
Nome abbreviato	LZ1H
Tipo di prodotto o componente	Ultra-compact starter
Tipo avviatore motore	Diretto in linea
Numero di poli	3P
Tensione nominale di impiego [Ue]	500 V CA
Corrente nominale di impiego [Ie]	2.4 A a 500 V AC-51 2.4 A a 500 V AC-53A 2.4 A a 500 V AC-51 montaggio affiancato 2.4 A a 500 V AC-53A montaggio affiancato
Campo reg. protezione termica	0,18...2,4 A
Potenza motore in kW	0,37 kW a 220 V CA with power factor : 0.65 0,37 kW a 230 V CA with power factor : 0.65 0,75 kW a 380 V CA with power factor : 0.65 0,75 kW a 400 V CA with power factor : 0.65 0,75 kW a 415 V CA with power factor : 0.65 0,75 kW a 440 V CA with power factor : 0.65 1.1 kW a 500 V CA with power factor : 0.65
Potenza motore in hp	0,5 hp a 200 V CA 0,5 hp a 230 V CA 1 hp a 460 V CA
Tensione di comando [Uc]	24 V CC
Classe di sgancio per sovraccarico termico	Classe 10A conforme a IEC 60947-4-2

### Caratteristiche tecniche

Contatti ausiliari disponibili su ciascun contattore	1 C/O segnalazione guasti
Limiti tensione circuito di controllo	19,2...30 V CC
Assorbimento di corrente	<= 40 mA a 24 V CC
Reset	Manuale Reset elettrico

#### Reset automatico

Durata elettrica	30 Mcicli
Velocità di funzionamento	120 cyc/mn AC-51 50 % ON 6 cicl/m AC-53A 50 % ON
Modalità di montaggio	Con clip
Supporto per montaggio	Guida DIN
Connessioni - morsetti	Terminale a molla 1 cavo 0.2...2.5 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: rigido Terminale a molla 1 cavo 0.25...2.5 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo Terminale a molla 1 cavo 0.2...2.5 mm <sup>2</sup> - rigidità cavo: flessibile - senza estremità cavo
Certificazioni	CE CULus
Norme di riferimento	IEC 60947-4-2 UL 60947-4-1
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	6 kV
Grado di inquinamento	2
Larghezza	22,5 mm
Altezza	99 mm
Profondità	114,5 mm
Peso prodotto	212 g

#### Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Trattamento di protezione	TC
Temperatura ambiente di funzionamento	-25...70°C senza riduzione
Temperatura di stoccaggio	-40...80°C

#### Sostenibilità dell'offerta

Stato sostenibilità offerta	Prodotto Green Premium
RoHS (codice data: aass)	Conforme - da 1526 - Dichiarazione di conformità Schneider Electric  <a href="#">Dichiarazione di conformità Schneider Electric</a>
REACH	Non contiene SVHC oltre i limiti <a href="#">Non contiene SVHC oltre i limiti</a>
Profilo ambientale prodotto	Disponibile  <a href="#">Profilo ambientale</a>
Istruzioni fine vita prodotto	Disponibile