

IB IL 24 DO 2-PAC - 数字量模块

2861470

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2861470>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



Inline，数字量输出模块，数字输出: 2，24 V DC，连接技术: 4线，本地总线传输速率: 500 kBit/s，保护等级: IP20，包括Inline连接器和标识区域

产品描述

模块用于Inline站内部。用于输出数字量信号。

优势

- 2 个数字量输出
- 2，3与4线制连接技术连接的执行器
- 各输出的额定电流：500 mA
- 模块总输出电流：1 A
- 短路和过载保护输出
- 诊断和状态指示灯

商业数据

订货号	2861470
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DRI132
产品关键代码	DRI132
目录页面	页码128 (C-6-2019)
GTIN	4017918894399
单件重量（含包装）	86.3 g
单件重量（不含包装）	41 g
原产地	DE


IB IL 24 DO 2-PAC - 数字量模块

2861470
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2861470>



技术数据

尺寸

尺寸图		
宽度		12.2 mm
高度		119.8 mm
深度		71.5 mm
关于尺寸数据的注意事项		外壳尺寸

说明

应用说明		
应用说明		只用于工业应用
使用限制		
CCCEX说明		在中国不允许用在潜在爆炸区域内。

接口

Inline本地总线		
接口数		2
连接方式		Inline数据跨接块
传输速度		500 kBit/s

系统属性

模块		
ID 代码 (dec.)		189
十六进制ID编码		BD
长度编码 (十六进制)		C2
长度编码 (十进制)		194
过程数据通道		2 位
输入地址区域		0 Byte
输出地址区域		2 位
寄存器长度		2 位
所需的参数数据		3 Byte
所需的组态数据		4 Byte

输出数据

IB IL 24 DO 2-PAC - 数字量模块



2861470

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2861470>

数字量:

输出名称	数字输出
连接方式	回拉式弹簧连接
连接系统	4线
输出数目	2
保护电路	输出的过载保护、短路保护
输出电压	24 V DC
每个通道的最大输出电流	500 mA
每个模块的最大输出电流	1 A
额定输出电压	24 V DC
额定负载，感性	12 W
额定负载，指示灯	12 W
额定负载，阻性	12 VA
过载行为	自动重启
电感过载动作	输出可能会被毁坏
电压关闭时的行为	输出和电源之间无延迟

产品属性

产品类型	I/O 部件
产品系列	Inline
类型	模块
供货范围	包括Inline连接器和标识区域
通道数目	2
操作模式	2位过程数据模式
诊断信息	数字输出短路或过载 故障信息以诊断编码（总线）的形式，通过模块上的LED（D）显示（2 Hz）

绝缘特性

过电压类别	II (IEC 60664-1, EN 60664-1)
污染等级	2 (IEC 60664-1, EN 60664-1)

电气特性

额定条件下的最大功耗	0.7 W
------------	-------

电位: 通信电源(U_L)

电源电压	7.5 V DC (通过电源跨接)
电流消耗	最大 33 mA

电位: 分段回路电源(U_S)

电源电压	24 V DC (通过电源跨接)
电源电压范围	19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差，包括纹波)
电流消耗	最大 1 A

电气隔离/电压范围的隔离

测试电压: 5 V电源，入向远程总线/7.5 V电源（总线逻辑）	500 V AC, 50 Hz, 1 min
测试电压: 5V电源，出向远程总线/7.5V电源（总线逻辑）	500 V AC, 50 Hz, 1 min

IB IL 24 DO 2-PAC - 数字量模块

2861470

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2861470>



测试电压: 7.5 V电源 (总线逻辑) /24 V电源 (I/O)	500 V AC , 50 Hz , 1 min
测试电压: 24 V电源 (I/O) /功能接地	500 V AC , 50 Hz , 1 min

连接数据

连接技术

连接名称	Inline连接器
------	-----------

导线连接

连接方式	回拉式弹簧连接
刚性导线横截面	0.08 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面	0.08 mm² ... 1.5 mm²
可连接导线横截面 AWG	28 ... 16
剥线长度	8 mm

Inline连接器

连接方式	回拉式弹簧连接
硬导线横截面	0.08 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面	0.08 mm² ... 1.5 mm²
可连接导线横截面 AWG	28 ... 16
剥线长度	8 mm

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 55 °C
保护等级	IP20
空气压力 (运行)	70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
空气压力 (存放/运输)	70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 85 °C
允许湿度 (运行)	10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准)
允许湿度 (存放/运输)	10 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准)

标准和规范


保护等级	III (IEC 61140 , EN 61140 , VDE 0140-1)
------	---

安装

安装类型	DIN导轨安装
------	---------

图纸

结构框图




IB IL 24 DO 2-PAC - 数字量模块

2861470


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2861470>



接线图



尺寸图




IB IL 24 DO 2-PAC - 数字量模块

2861470

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2861470>



接线图



IB IL 24 DO 2-PAC - 数字量模块



2861470

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2861470>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2861470>



EAC

认证ID: TR TS_D_01921-19



DNV GL

认证ID: TAA00000BN



LR

认证ID: LR23398855TA



BV

认证ID: 20989/B2_BV



RINA

认证ID: ELE121121XG

ABS

认证ID: 22-2226444-PDA

UAE-RoHS

认证ID: 22-04-13090



cULus认证

认证ID: E140324



cULus Listed

认证ID: E199827

IB IL 24 DO 2-PAC - 数字量模块



2861470

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2861470>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27242604
ECLASS-12.0	27242604
ECLASS-13.0	27242604

ETIM

ETIM 9.0	EC001599
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

IB IL 24 DO 2-PAC - 数字量模块



2861470
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2861470>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	7(a), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	3906cd20-d30a-4543-b25b-381a0143244f

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn