


# Scheda informativa del prodotto

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/2013 DELLA COMMISSIONE per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei display elettronici

|     | Parametro                                                                                                             | Parametro o valore e precisione                                     |   |       | Unità   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|-------|---------|
| 1.  | Nome o marchio del fornitore.                                                                                         | IIYAMA CORPORATION                                                  |   |       |         |
|     | Indirizzo del fornitore.                                                                                              | IIYAMA CORPORATION,<br>Wijkermeerstraat 8, 2131<br>HA Hoofddorp, NL |   |       |         |
| 2.  | Identificativo del modello                                                                                            | XUB2793HSU-B6                                                       |   |       |         |
| 3.  | Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica standard (SDR)                                                  | E                                                                   |   |       |         |
| 4.  | Potenza assorbita in modo acceso in SDR                                                                               | 21,6                                                                |   |       | W       |
| 5.  | Classe di efficienza energetica per la gamma dinamica ampia (HDR)                                                     | n.a.                                                                |   |       |         |
| 6.  | Potenza assorbita in modo acceso in HDR, se pertinente                                                                | n.a.                                                                |   |       | W       |
| 7.  | Potenza assorbita in modo spento, se applicabile                                                                      | 0,3                                                                 |   |       | W       |
| 8.  | Potenza assorbita in modo stand-by, se applicabile                                                                    | 0,5                                                                 |   |       | W       |
| 9.  | Potenza assorbita in modo stand-by in rete, se applicabile                                                            | n.a.                                                                |   |       | W       |
| 10. | Tipo di display elettronico                                                                                           | Monitor                                                             |   |       |         |
| 11. | Rapporto dimensioni                                                                                                   | 16                                                                  | : | 9     |         |
| 12. | Risoluzione dello schermo                                                                                             | 1 920                                                               | x | 1 080 | pixels  |
| 13. | Diagonale dello schermo                                                                                               | 68,6                                                                |   |       | cm      |
| 14. | Diagonale dello schermo                                                                                               | 27                                                                  |   |       | pollici |
| 15. | Superficie visibile dello schermo                                                                                     | 20,1                                                                |   |       | dm²     |
| 16. | Tecnologia del pannello                                                                                               | LED LCD                                                             |   |       |         |
| 17. | Controllo automatico della luminosità (ABC) disponibile                                                               | No                                                                  |   |       |         |
| 18. | Sensore di riconoscimento vocale disponibile                                                                          | No                                                                  |   |       |         |
| 19. | Sensore di rilevamento di presenza disponibile                                                                        | No                                                                  |   |       |         |
| 20. | Tasso di frequenza di aggiornamento dell'immagine (predefinito)                                                       | 60                                                                  |   |       | Hz      |
| 21. | Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware (dalla data di fine immissione sul mercato) | 8                                                                   |   |       | Anni    |
| 22. | Disponibilità minima garantita dei pezzi di ricambio (dalla data di fine immissione sul mercato)                      | 7                                                                   |   |       | Anni    |
| 23. | Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto                                                                   | 7                                                                   |   |       | Anni    |
|     | Durata minima della garanzia generale offerta dal fornitore                                                           | 3                                                                   |   |       | Anni    |
| 24. | Tipo di alimentatore                                                                                                  | Interno                                                             |   |       |         |
| 25. | Alimentatore esterno (non standardizzato e incluso nell'imballaggio del prodotto)                                     |                                                                     |   |       |         |
|     | i                                                                                                                     | -                                                                   |   |       |         |

|     |                                                                                                                  |                                           |   |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|----|
|     | <i>ii</i>                                                                                                        | Tensione d'ingresso                       | - | V  |
|     | <i>iii</i>                                                                                                       | Tensione di uscita                        | - | V  |
| 26. | Alimentatore esterno standardizzato (o alimentatore esterno adatto se non incluso nell'imballaggio del prodotto) |                                           |   |    |
|     | <i>i</i>                                                                                                         | -                                         |   |    |
|     | <i>ii</i>                                                                                                        | Tensione di uscita necessaria             | - | V  |
|     | <i>iii</i>                                                                                                       | Intensità di corrente necessaria (minima) | - | A  |
|     | <i>iv</i>                                                                                                        | Frequenza di corrente necessaria          | - | Hz |

Modello immesso sul mercato dell'Unione da 01/10/2023



**Numero di registrazione EPREL:** 1703661

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1703661>

**Fornitore:** iiyama corporation (Fabbricante)

**Sito web:**

**Servizio di assistenza alla clientela:**

**Nome:** IIYAMA CORPORATION

**Sito web:** <https://iiyama.com/>

**E-mail:** [annie.hsu@iiyama.com](mailto:annie.hsu@iiyama.com)

**Telefono:** +31-20-446-0404

**Indirizzo:**

Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp  
Paesi Bassi