

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



DIN导轨壳体，带金属脚扣的完整壳体，高型设计，带TBUS选项，不带通风栅，宽度: 12.6 mm，高度: 99 mm，深度: 113.65 mm，颜色: 浅灰(类似 RAL 7035)，交叉连接: DIN导轨总线连接器(可选)，横向连接器的位置编号: 5

优势

- 轻松安装
- 提供6.2 mm ... 90 mm范围内的各种总宽度，可模块化扩展
- 连接技术多样
- 可以安装在DIN导轨上
- 可选DIN导轨安装型总线连接器和电源连接器系统
- 透明前盖板可转动

商业数据

订货号	2279017
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	ACHABA
产品关键代码	ACHABA
目录页面	页码684 (C-1-2013)
GTIN	4046356180597
单件重量(含包装)	55.75 g
单件重量(不含包装)	45 g
原产地	DE

ME MAX 12,5 G 3-3 TBUS KMGY - 电子模块外壳



2279017

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2279017>

技术数据

说明

组装说明	请参阅下载区内的应用说明。
推荐	总线连接器接触片的材料，电镀金（硬金）

产品属性

产品类型	壳体
外壳类型	DIN导轨壳体
壳体系列	ME-MAX
产品系列	ME MAX 12,5..
最大位数	18 (针距: 3.5 mm) 12 (针距: 5 mm)
行数	3 3
型号	带金属脚扣的完整壳体，高型设计，带TBUS选项
带通风口	否

尺寸

尺寸图	
宽度	12.6 mm
高度	99 mm
深度	113.65 mm
从DIN导轨顶部边缘起的深度	107 mm

PCB设计

PCB板厚度	1.4 mm ... 1.8 mm
--------	-------------------

材料规格

颜色 (外壳)	浅灰 (RAL 7035)
阻燃等级，符合UL 94	V0
CTI符合IEC 60112	600
外壳材料	PA
表面特性	未处理

环境和真实条件

ME MAX 12,5 G 3-3 TBUS KMGY - 电子模块外壳

2279017

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2279017>



功耗 单壳体 用于 20 °C

环境温度	20 °C
降低因数	1
安装位置	垂直
功耗	3.9 W

功耗 单壳体 用于 30 °C

环境温度	30 °C
降低因数	0.91
安装位置	垂直
功耗	3.55 W

功耗 单壳体 用于 40 °C

环境温度	40 °C
降低因数	0.81
安装位置	垂直
功耗	3.16 W

功耗 单壳体 用于 50 °C

环境温度	50 °C
降低因数	0.7
安装位置	垂直
功耗	2.73 W

功耗 单壳体 用于 60 °C

环境温度	60 °C
降低因数	0.57
安装位置	垂直
功耗	2.2 W

功耗 单壳体 用于 70 °C

环境温度	70 °C
降低因数	0.49
安装位置	垂直
功耗	1.91 W

振动测试

规格	IEC 60068-2-6:2007-12
频率	10 - 150 - 10 Hz
扫描速率	1倍频程/分钟
振幅	0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz)
加速度	2g (58.1 Hz ... 150 Hz)
每轴的测试周期	2.5 h
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴

机械强度/滚桶

规格	DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03
----	-------------------------------------

ME MAX 12,5 G 3-3 TBUS KMGY - 电子模块外壳

2279017

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2279017>



下降高度	50 cm
频率	10

冲击

规格	IEC 60068-2-27:2008-02
脉冲波形	半弦
加速度	15g
电击时间	11 毫秒
每个方向的电击次数	3
测试方向	X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向)

防护等级 (IP代码)

规格	IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08
----	---

环境条件

要达到的最大IP编码	IP20
环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 55 °C
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C
相对湿度 (存放/运输)	80 %

PCB数据

PCB支架数量	1
PCB安装类型	锁扣
PCB厚度	1.4 mm ... 1.8 mm

安装

安装类型	DIN导轨安装
------	---------

包装规格

包装类型	纸箱包装
外包装类型	纸箱

ME MAX 12,5 G 3-3 TBUS KMGY - 电子模块外壳


2279017

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2279017>



图纸

尺寸图



用于展示产品项目尺寸的示意图。图中并不是所需的产品。详细信息请见“下载”选项卡下的产品图示。

ME MAX 12,5 G 3-3 TBUS KMGY - 电子模块外壳

2279017

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2279017>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2279017>



UL认证

认证ID: E240868

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190101

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn