

HRIG-POA 63G

Heberolle mit integriertem Feststellfuß und Rückenloch, Rad aus Polyamid

EAN 4047526117528

ID 757013

Zolltarifnummer 83022000

Gehäuse: Serie HRIG

- Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Farbe elfenbein
- abgedichtete Kugellagerung im Drehkranz
- Sechskant-Stahl-Anschraubplatte
- Innengewinde im Rückenloch
- Feststellfuß aus Hartgummi
- Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel oder integriertem Verstellrad
- Stahlteile galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie POA

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- Tragfähigkeit ermittelt bei folgenden Prüfbedingungen:
 - Geschwindigkeit: max. 1 km/h
 - Temperatur: +15 °C bis +30 °C
 - Härte, horizontale Lauffläche ohne Hindernisse
 - Fahrstrecke: Nach jeweils max. 50 m ist eine Abkühlpause von 15 Min. erforderlich

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	⌀	63 mm
Radbreite	⊥	30 mm
Tragfähigkeit bei 1 km/h	⬆	500 kg
Tragfähigkeit (statisch) bei Stand auf dem Fuß		600 kg
Lagerart	⦿	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⌀	102 mm
Gesamthöhe max (h)	⌀	114 mm
Montageart		Innengewinde
Verstellweg (T4)	↕	10 mm
Innengewinde		M12 x 15 mm
Ausladung (F)	⦿	46 mm
Temperaturbeständigkeit min		-10 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore D
Stückgewicht	⬆	1,3 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗



Belagshärte

 70 Shore D

Rollwiderstand


 hervorragend

Verschleißresistenz

 gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 befriedigend



Hitzebeständig	☒	×
Autoklaventauglich		×
Waschmaschinentauglich		×