


E12632



Câble de raccordement Ethernet

VSTGX080MSS0005K08STGP080--S



Application

Caractéristique spécifique	câble blindé; Aptitude pour des câbles en mouvement
Version	câble Ethernet, codage X

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...85
Indice de protection	IP 67; IP 20; (connecteur M12 / connecteur RJ454)

Données mécaniques

Poids [g]	231,9
Matière du corps	PA
Matière écrou moleté	zamac, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement	oui
Aptitude pour des câbles en mouvement	rayon de courbure en cas de pose flexible min. 8 x diamètre du câble
	Rayon de courbure en cas de pose fixe min. 4 x diamètre du câble
	accélération max. admissible 4 m/s ²
	vitesse de passage 4 m/s
	cycles de courbure > 1 Mio.
	sollicitation de torsion ± 180 °/m

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: X; Corps: PA, noir; Verrouillage: zamac, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



E12632




Câble de raccordement Ethernet

VSTGX080MSS0005K08STGP080--S

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, vert, Ø 6,2 mm, blindé; 8 x 0,14 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x RJ45, droit; Corps: PA, noir

