



XVR107S

Borne de recharge witty one 1x07kW 1ph+N prise T2S pour véhicule de société

Caractéristiques techniques

Puissance

Puissance max. par point de chargement	7 kW
Puissance raccordée	0,1 - 7 kW

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Alimentation électrique

Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie	1
---	---

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A
-------------------------	------

Connectivité

Quantité des points de chargement	1
-----------------------------------	---

Fonctions

Avec gestion de charge	Non
------------------------	-----

Équipement

Nombre de prises domestiques	0
Avec disjoncteur de protection	Non
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant	Oui

Raccordement

Type de connexion / prise	Type 2S
---------------------------	---------

Dimensions

Dimensions	370 x 250 mm
Hauteur	370 mm
Largeur	250 mm
Profondeur	150 mm

Installation, montage

Montage sur	Montage mural
-------------	---------------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK10

Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 50 °C
------------------------	-------------

Tension

Tension nominale	230 - 230 V
------------------	-------------

Matériau

Matériau	Plastique
----------	-----------

Photos | dessins

