

## プリント基板用コネクタ - MCV 1,5/ 6-GF-3,81 P20 THRR56 - 1825814

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



ソケット, 定格電流: 8 A, 定格電圧 ( III/2 ) : 160 V, 極数: 6, ピッチ: 3.81 mm, 色: 黒, コンタクト表面: すす, 取付け方法: テープ梱包型SMD/THT/THRコンポーネント, ユーザー情報およびスルーホールリフローの推奨仕様をダウンロード可能



### 基本情報

梱包	200 pc
最低注文数	200 pc
GTIN	 4 046356 825313
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	1.526 g
関税	85366990
生産国	ドイツ
注意	受注生産 ( 返品不可 )

### 技術データ

#### 寸法

長さ	7.25 mm
ピッチ	3.81 mm
寸法a	19.05 mm
はんだピンの長さ	2 mm
ピン寸法	0,8 x 0,8 mm

#### その他

製品範囲	MCV 1,5/...-GF-THR
絶縁材質グループ	IIIa
定格サージ電圧 ( III/3 )	2.5 kV
定格サージ電圧 ( III/2 )	2.5 kV
定格サージ電圧 ( II/2 )	2.5 kV
定格電圧 ( III/3 )	160 V
定格電圧 ( III/2 )	160 V
定格電圧 ( II/2 )	250 V

# プリント基板用コネクタ - MCV 1,5/ 6-GF-3,81 P20 THRR56 - 1825814

## 技術データ

### その他

準拠規格	EN-VDE
標準規格 I <sub>N</sub>	8 A
UL94難燃性クラス	V0
色	黒
極数	6

## 分類

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

### ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

## 認証

### 認証

---

### 認証

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized / IECCEB Scheme

---

### 防爆認証

---

### 提出した認証

# プリント基板用コネクタ - MCV 1,5/ 6-GF-3,81 P20 THRR56 - 1825814

## 認証

### 認証の詳細

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung	
標準規格 IN	8 A
定格電圧UN	160 V


EAC
-----

cULus Recognized		
	B	D
標準規格 IN	8 A	8 A
定格電圧UN	300 V	300 V

IECEE CB Scheme	
標準規格 IN	8 A
定格電圧UN	160 V

## 図面

穴あけ加工図



外形寸法

