

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Lasttrennschalter iSW, 3P, 20A, 415V

A9S60320

EAN Code: 3606480088698

### Hauptmerkmale

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Baureihe                     | Acti9             |
| Produktname                  | Acti9 iSW         |
| Produkt- oder Komponententyp | Lasttrennschalter |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | iSW               |
| Geräteanwendung              | Steuerung         |
| Beschreibung der Pole        | 3P                |
| Nutzungskategorie            | AC-22A            |
| Eignung für Isolation        | Ja                |

### Zusatzmerkmale

|                                           |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] Bemessungs-Betriebsstrom             | 20 A bei 415 V AC 50/60 Hz                                                                                               |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung           | 415 V AC 50/60 Hz                                                                                                        |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung        | 500 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60669-2-4                                                                            |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 4 kV                                                                                                                     |
| Steuerungstyp                             | Kippschalter                                                                                                             |
| Lokale Signalisierung                     | ON/OFF-Anzeige                                                                                                           |
| Kontaktstellungsanzeige                   | Ja                                                                                                                       |
| Montagemodus                              | Fest                                                                                                                     |
| Montagehalterung                          | DIN-Schiene                                                                                                              |
| 9-mm-Raster                               | 4                                                                                                                        |
| Höhe                                      | 77 mm                                                                                                                    |
| Breite                                    | 36 mm                                                                                                                    |
| Tiefe                                     | 70 mm                                                                                                                    |
| Farbe                                     | Weiß                                                                                                                     |
| Mechanische Lebensdauer                   | 300000 Zyklen                                                                                                            |
| Elektrische Lebensdauer                   | 30000 Zyklen                                                                                                             |
| Anschlüsse - Klemmen                      | Tunnelklemmen - 10 mm² - fest<br>Tunnelklemmen - 10 mm² - flexibel<br>Tunnelklemmen - 10 mm² - flexibel mit Aderendhülse |
| Drahtabsolierungslänge                    | 9 mm                                                                                                                     |
| [M] Anzugsdrehmoment                      | 1,2 Nm                                                                                                                   |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

# Montage

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Normen                           | EN/IEC 60669-2-4 |
| Schutzart (IP)                   | IP4              |
| Verschmutzungsgrad               | 2                |
| Tropentauglichkeit               | 2                |
| Relative Luftfeuchtigkeit        | 95 % bei 55 °C   |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -20...50 °C      |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C      |

# Verpackungseinheiten

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| VPE 1 Art                     | PCE       |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1         |
| VPE 1 Höhe                    | 3,500 cm  |
| VPE 1 Breite                  | 7,500 cm  |
| VPE 1 Länge                   | 8,500 cm  |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 118,800 g |
| VPE 2 Art                     | BB1       |
| VPE 2 Menge                   | 6         |
| VPE 2 Höhe                    | 8,400 cm  |
| VPE 2 Breite                  | 9,300 cm  |
| VPE 2 Länge                   | 22,200 cm |
| VPE 2 Gewicht                 | 764,000 g |
| VPE 3 Art                     | S03       |
| VPE 3 Menge                   | 72        |
| VPE 3 Höhe                    | 30,000 cm |
| VPE 3 Breite                  | 30,000 cm |
| VPE 3 Länge                   | 40,000 cm |
| VPE 3 Gewicht                 | 9,678 kg  |

# Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



### Umweltbilanz

|                                                                |                                     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total lifecycle Carbon footprint                               | 2 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]  | 0.8 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Installationsphase [A5]        | 0 kg CO2 eq.                        |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | 0.8 kg CO2 eq.                      |
| CO <sub>2</sub> -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]  | 0.3 kg CO2 eq.                      |
| Umweltproduktdeklaration                                       | <a href="#">Produktumweltprofil</a> |

## Use Better



### Materialien und Verpackung

|                                                                            |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton                                            | Nein                                                                                     |
| Verpackung ohne Kunststoff                                                 | Ja                                                                                       |
| SCIP-Nummer                                                                | 58250416-ad9e-49ce-8d91-cdef0ea3a401                                                     |
| EU-RoHS-Richtlinie                                                         | <a href="#">Konform</a>                                                                  |
| REACH-Verordnung                                                           | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert</a> |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ResponsibleSteel zertifizierten Metalle | Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten                                            |

## Use Longer



### Verlängerung der Lebensdauer

|           |      |
|-----------|------|
| Reparatur | Nein |
|-----------|------|

## Use Again



### Reproduktion

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | 41                                                                                                                                                                                                                                    |
| Circular Economy-Eignung          | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                                                                                                              |
| Rücknahme                         | Ja                                                                                                                                                                                                                                    |
| WEEE-Kennzeichnung                |  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |