

Fiche technique du produit

Spécifications



Moteur vanne 6 voies TOR 10m se commande avec une vanne PIBCV

MB10-24T-10M

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MB
Destination du produit	vannes à bille
Commande	Tournant
Tension d'alimentation nominale	24 V CA
Puissance consommée en VA	5 VA
Longueur de course	10 mm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Couple de serrage	10 N.m
Temps de retour du ressort	80 s
Rotation de l'actionneur	90 °
Degré de protection IP	IP42 with enclosure
Température ambiante de fonctionnement	0...55 °C
Température ambiante de stockage	-10...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,9 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	12,6 cm
Poids de l'emballage 1	450,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,023 kg

Garantie contractuelle

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie

18 mois



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Teneur en métaux recyclés	0
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	No