



## Données techniques

### KRV19FXLL/3AS

Galet de cames sur axe

#### DEFINITION TECHNIQUE

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Marque                                                | NTN      |
| D - Diamètre Extérieur                                | 19 mm    |
| d1 - Diamètre axe                                     | 8 mm     |
| C - Largeur du roulement, douille ou bague extérieure | 11 mm    |
| F - Cote sous Rouleaux                                | 10 mm    |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure    | 12 mm    |
| B1 - Longueur totale de l'axe                         | 32 mm    |
| B2 - Longueur de la tige de l'axe                     | 20 mm    |
| G - Désignation du filetage de l'axe                  | M8X1.25  |
| G1 - Longueur du filetage de l'axe                    | 10 mm    |
| C1 - Distance entre face galet et face rondelle       | 0,6 mm   |
| n - Diamètre trou de lubrification axial              | 4 mm     |
| e - Diamètre d'entrée galet ou de la rondelle         | 14 mm    |
| Couple de serrage max                                 | 8 N-m    |
| Roulement avec / sans cage                            | Sans     |
| Classe de Jeu Radial                                  | CN       |
| Classe de précision                                   | P0       |
| Masse                                                 | 0,032 kg |

#### PERFORMANCE PRODUIT



#### NTN Europe

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

**PERFORMANCE PRODUIT**

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Cr - Capacité charge dynamique</b>               | 7450000 mN  |
| <b>C0r - Capacité charge statique</b>               | 11700000 mN |
| <b>Charge de la piste cylindrique de galet</b>      | 4050000 mN  |
| <b>N lim - Vitesse limite Lubrification graisse</b> | 60000 °/s   |
| <b>Tmin - Température mini de Fonctionnement</b>    | 253,15 °K   |
| <b>Tmax - Température max de Fonctionnement</b>     | 373,15 °K   |

