

CARATTERISTICHE

- **Struttura in ferro malleabile**
- **Impugnatura ergonomica in vinile rosso per il massimo comfort**
- **La pressa a ginocchiera è una base e un telaio lavorati a macchina**
- **Fori filettati nella base per il montaggio dell'utensile**
- **Boccole e perni temprati**

Pressa a levetta manuale RS Pro da 1,2

Codice RS: 254-850



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

Descrizione del prodotto

La pressa a levetta manuale RS Pro è progettata tenendo a mente i lavori leggeri/medi, come ad esempio la formatura, la ribaditura, la rivettatura, la marcatura, la foratura e l'assemblaggio.

254-850 - impieghi di media intensità, pressione manuale a levetta, 1200 kg

254-844 - impieghi medi, pressione manuale a levetta, 600 kg

Specifiche generali

Tipo	Pressione di commutazione manuale
Pressione di uscita	1.2t
Applicazione	Rivettatura, ribaditura, crimpatura, marcatura, numerazione ad alta forza, stampaggio ad alta forza, taglio corsa, perforazione, punzonatura, taglio, goffratura, incollaggio

Specifiche meccaniche

Altezza	290mm
Larghezza base	120mm





