


Sonde de température à visser avec câble

TS-PT100-SCREW-IN M5



1 Couple de serrage 1,5 Nm



Caractéristiques du produit

Etendue de mesure	-30...180 °C	-22...356 °F
Raccord process	taraudage M5 filetage extérieur	

Application

Elément de mesure	1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A)
Montage	Capteur de contact pour des corps solides

Données électriques

Classe de protection	III
----------------------	-----

Etendue de mesure / plage de réglage

Etendue de mesure	-30...180 °C	-22...356 °F
-------------------	--------------	--------------

Exactitude / déviations

Précision	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
-----------	-----	-------------------------

Temps de réponse

Temps de réponse dynamique T05 / T09	[s]	3 / 8; (selon DIN EN 60751)
--------------------------------------	-----	-----------------------------

Conditions d'utilisation

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Tests / homologations

MTTF	[Années]	10377,8
------	----------	---------

Données mécaniques

Poids	[g]	102,8
Boîtier	cylindrique	
Boîtier	capteur à visser	
Matières	inox (1.4404 / 316L)	
Raccord process	taraudage M5 filetage extérieur	
Diamètre de la sonde	[mm]	4

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

TS2759



Sonde de température à visser avec câble

TS-PT100-SCREW-IN M5

Raccordement électrique

Câble: 2 m, silicone

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

