



Protection des mains

VENICUTD05

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau D possédant des propriétés électrostatiques et une très bonne finesse de travail, idéal en milieu sec



Avantages spécifiques



Durabilité

- Respectueux de l'environnement grâce à son enduction sans solvant



Facilité d'utilisation

- Tactile pour vous permettre d'utiliser vos appareils tablette ou smartphone sans avoir à enlever vos gants



Hygiène

- Sans silicone/Sans latex/Sans DMF permettant de réduire les risques d'allergies sans laisser de traces sur les composants



Performance

- Grande légèreté pour une dextérité optimale
- L'enduction en polyuréthane va permettre d'avoir une bonne accroche grâce à sa fonction antidérapante
- Forte dissipation électrostatique afin de réduire les risques d'étincelles

Technologies & labels

- Sans solvant



Sans DMF



Sans silicone

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

Certifications et normes



CATÉGORIE II



EN 388
3 X 4 1 D



EN 16350



EN 407
X 1 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A4 X X

Protège contre les risques



Antistatique



Chaleur



Coupure



Usure



Protection des mains

VENICUTD05

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Gant anticoupeure niveau D possédant des propriétés électrostatiques et une très bonne finesse de travail, idéal en milieu sec

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTEMENT AU FEU
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE
X [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	DELTAAnocut (mélange de Polyéthylène, Spandex, Polyamide et Carbone), Fibre d'acier inoxydable
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	PU
Finition de l'enduction	Lisse
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	18
Avantage supplémentaire	Antistatique, Tactile, Reach, Brochable
Couleur	Noir
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel

Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel
60 paires /carton