

Câble Fibre Optique Multimode OM4 LC vers LC (UPC) de 40m, Erika Violet, 50/125 µm, 40G/100G, LOMMF/VCSEL, Cordon de Raccordement Fibre Optique Uniboot, Certifié OFNR Riser

N° de produit: OM4RLCLC40M



Ce câble de raccordement duplex à fibre optique multimode OM4 LC vers LC assure une connectivité fiable sur les réseaux 40 et 100 Gigabits. Sa gaine violette Erika conforme à la norme TIA distingue clairement l'OM4 du câblage Aqua OM3/OM4, éliminant toute incertitude lors de configurations réseau critiques. Le design compact du connecteur uniboot permet une insertion et un retrait faciles dans les environnements à haute densité.

Fabriquée avec une fibre multimode optimisée pour les lasers (LOMMF), le câble OM4 est idéal pour les sources laser VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) à 850 nm et 1350 nm ainsi que les LED. Les fêrues en céramique de précision garantissent un alignement exact des fibres, évitant les problèmes de connectivité et minimisant la perte d'insertion. Conçues pour les environnements réseau à haute densité, les extrémités polies UPC des connecteurs LC offrent un meilleur taux de perte de retour comparé aux techniques de polissage PC plus anciennes, qui peuvent affecter les performances.

Doté d'une gaine ignifuge classée OFNR (Optical Fiber Nonconductive Riser), ce câble OM4 est conçu pour limiter la propagation verticale des flammes entre les étages d'un bâtiment. Il permet une installation plus sûre dans les gaines techniques verticales et les puits d'immeubles commerciaux, assurant la conformité aux normes de sécurité incendie dans les structures à plusieurs niveaux et autres environnements réglementés.

Ce cordon de raccordement à fibre optique multimode 50/125 µm est rétrocompatible avec les réseaux OM3 et 1/10/40 Gbps, garantissant une transmission de données fiable dans les environnements fibre existants.

Nos câbles à fibre optique subissent des tests rigoureux afin de vérifier leur fonctionnement selon des limites strictes de perte d'insertion optique, assurant ainsi une compatibilité et une fiabilité à 100 %.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Adapté aux applications 40/100 Gigabit Ethernet et Fiber Channel
- Prend en charge les sources de lumière laser VCSEL et LED
- OFNR riser-rated for safe and compliant cable installations in vertical shafts and riser spaces within buildings

Spécifications techniques

- **ERIKA VIOLET OM4** : Le câble en fibre multimode OM4 est immunisé contre les EMI et supporte jusqu'à 100Gbps; La gaine est normalisée TIA pour OM4, évitant la confusion OM3/OM4 avec les câbles Turquoise; Le design uniboot améliore la circulation de l'air
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Connecteurs LC/LC avec extrémités polies UPC améliorant la perte de retour par rapport au polissage PC; Les décharges de traction moulées minimisent l'usure due à la flexion; Fil d'aramide pour une résistance à la traction accrue
- **SÉCURITÉ ET FIABILITÉ** : Testé pour garantir les performances de l'OM4 et accompagné d'un rapport de test; Gaine OFNR pour minimiser la propagation des flammes entre les étages dans les colonnes montantes; La valeur d'atténuation de 3dB/km est conforme TIA
- **LARGE COMPATIBILITÉ** : Prend en charge la transmission duplex intégrale à 1/10/40/100 Gbps; Rétrocompatible avec l'OM3; Pour les applications réseau à haute densité telles que les SAN et les émetteurs-récepteurs SFP/SFP+ basés sur la technologie LC
- **CARACTÉRISTIQUES** : 40 mètres; Couleur : Erika Violet (OM4) ; LC/LC UPC; 50/125µm; 850nm/1300nm LED/VCSEL; Bande passante modale : 2000MHz/km à 850nm; Gaine OFNR (Riser); Cable OD : 1.6mm; Rayon de Courbure Min : 7,5mm

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Taille de la fibre optique	50/125
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride

	Résistance au feu	OFNR Riser
	Classification de la fibre optique	OM4
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	100 Gbps
	Calibre du câble	1Gbps / 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
	Type de fibre optique	Multimode
		Multimode
	Longueur d'onde	850nm
		1300nm
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - Fibre optique duplex LC
	Connecteur B	1 - Fibre optique duplex LC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humidité	Humidité relative de 0~90 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Erika Violet
	Longueur de câble	131.2 ft [40 m]
	Dia. ext. du câble	0.1 in [1.6 mm]
	Longueur du produit	1574.8 in [40000 mm]
	Largeur du produit	0.5 in [12.6 mm]
	Hauteur du produit	0.4 in [10.6 mm]

	Poids du produit	4.2 oz [120 g]
Informations d'emballage		
	Longueur du Paquet	9.8 in [25.0 cm]
	Largeur du Colis	11.8 in [30.0 cm]
	Hauteur du Paquet	1.0 in [2.5 cm]
	Poids brut	9.8 oz [277.5 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Câble Fibre Optique multimode OM4 de 40m LC - LC
Informations de garantie		
	Warranty	À Vie

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis