

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritung, Auswerfermarkierungen, ect.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen. / The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, ect.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.

1

-

Toleranzen und Spalte A hinzu.

Mueller

25.09.98

Braeuss

25.09.98

2

0

Benennung geaendert und ISO-Bild hinzu; in Catia V5 neu erstellt.

Mueller

15.07.09

Fritz

15.07.09

Intended For Welded
Screw Ø
Pour Goujon Soudé
à Filets Couchés Ø
Aufnahme fuer
Schweissbolzen Ø

Tensile Force (N)
Tenue au serrage (N)
Schlaufenhaltekraft (N)

Hole Size
Trou Ø
Loch Ø

Panel Thickness
Epaisseur Support
Blechdicke

Bundle Ø
Toron Ø
Buendel Ø

Material
Matière
Werkstoff

a: Schelle / Clamp
AL - Legierung/alloy

b: Profil / Profile
Chloropren
schwarz / black



Tolerances
Dimension without tolerances
details to:

Tolérances
Cotes sans tolérances:

Toleranzen
Masse ohne
Toleranzangaben nach:

DIN ISO 2768 T1-mittel


PERFORMANCE
SPECIFICATION
AUSFUEHRUNG
SPEZIFIKATION



Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

Abmessungen in mm / Dimension as mm

Typ/Type	A	D	E	R	S
ALU4C	3,7	3,2	11,6	1,6	0,8
ALU5C	3,7	4,8	12,6	1,6	0,8
ALU6C	3,7	6,4	13,4	1,6	0,8
ALU7C	3,7	8,0	14,2	1,6	0,8
ALU8C	3,7	9,5	15,0	1,6	0,8
ALU9C	3,7	11,1	15,8	1,6	0,8
ALU10C	3,7	12,7	16,6	1,6	0,8
ALU11C	4,5	14,3	19,1	2,8	1,3
ALU12C	4,5	15,9	19,9	2,8	1,3
ALU13C	4,5	17,5	20,7	2,8	1,3
ALU14C	4,5	19,1	21,5	2,8	1,3
ALU15C	4,5	20,6	22,3	2,8	1,3
ALU16C	4,5	22,2	23,1	2,8	1,3
ALU17C	4,5	23,8	23,9	2,8	1,3
ALU18C	4,5	25,4	24,6	2,8	1,3
ALU19C	4,5	27,0	25,5	2,8	1,3
ALU20C	4,5	28,6	27,0	3,2	1,6
ALU22C	4,5	31,8	28,6	3,2	1,6
ALU23C	4,5	33,3	29,4	3,2	1,6
ALU24C	4,5	34,9	30,2	3,2	1,6
ALU25C	4,5	36,5	30,8	3,2	1,6
ALU26C	4,5	38,1	31,7	3,2	1,6
ALU28C	4,5	41,3	33,3	3,2	1,6
ALU29C	4,5	42,9	34,1	3,2	1,6
ALU30C	4,5	44,5	34,9	3,2	1,6
ALU34C	4,5	50,6	38,1	3,2	1,6



The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON.

La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON.

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Drawn
Dessiné Par
Gezeichnet

26.05.98

Mueller

Approved
Approuvé Par
Geprueft

26.05.98

bma

HellermannTyton

Manchester

Telephone: +44 (0) 161 945 4181
Facsimile: +44 (0) 161 947 2228

Trappes

Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00
Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60

Tornesch

Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1
Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400

Scale
Echelle
Maszstab

·/·

Project Number
Numéro de projet
Projektnummer

Title
Titre
Benennung

TB-Befestigungsschelle/-Fixing clamp
ALU..C mit Schutzprofil/with protective profile

Drawing - No
Plan - No
Zeichnungs - Nr

14.1358

Format
D.Size

A3

Sheet
Page
Blatt

1 / 1