

SACC-CI-M 8FS-3CON-L90 - 插芯

1437067

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1437067>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插芯，3-位置，孔式，弯头，M8，编码: A，PCB安装，波峰焊



商业数据

订货号	1437067
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
注意	定制 (不可退回)
销售关键代码	ABQBAD
产品关键代码	ABQYAA
GTIN	4046356448215
单件重量 (含包装)	2.596 g
单件重量 (不含包装)	2.33 g
原产地	DE

技术数据

产品属性

产品类型	插芯
位数	3
屏蔽	无
编码	A

绝缘特性

过电压类别	III
污染等级	3

电气特性

接触电阻	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
额定电压 U_N	60 V
额定电流 I_N	4 A

连接数据

连接方式	波峰焊
------	-----

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	HB
接触件材料	CuSn
材料接触表面	Au
接触件载体材料	PA 6.6

连接器

连接1

插座设计	孔式
插座出线	弯头
插座螺纹类型	M8
编码	A

环境和真实条件

环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

安装

SACC-CI-M 8FS-3CON-L90 - 插芯

1437067

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1437067>



安装类型

PCB安装

SACC-CI-M 8FS-3CON-L90 - 插芯


1437067

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1437067>



图纸

示意图



M8孔式引脚分配，3芯，插座侧视图

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-CI-M 8FS-3CON-L90 - 插芯

1437067

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1437067>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
--	--

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	Lead (CAS编号: 7439-92-1)
SCIP	0346adbd-11af-4d07-98cf-c4907c7ab51c

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn