



Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XU
Bezeichnung des Sensors	XUF
Nennschaltabstand	0.006 m
Anschlussstyp	, Standardgewindeendhülse

Zusatzmerkmale

Typ des elektronischen Sensors	Optoelektronischer Sensor
Sensorausführung	Glasfaserausführung
Zielort Produkt	XUDA
Glasfasermaterial	PMMA
Schutzmantelmaterial	PE
Erkennungssystem	Lichttaster
Verwendung der Glasfasern	Enger Raum
Durchmesser	0.8 mm
Glasfaserlänge	2 m
Außendurchmesser	1 mm
Minimaler Biegeradius	10 mm
Gewindetyp	M3 x 0.5
Glasfaserkern	2 x Ø 0,265
Produktgewicht	0,045 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-80 °C
Vibrationsfestigkeit	7 gn bei 10-55 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP)	IP64 entspricht IEC 60529 IP641 entspricht NF C 20-010

Nachhaltigkeit

ROHS

Konform

 [Schneider-Electric-Konformitätserklärung](#)

Vertragliche Gewährleistung

Periode

18 Monate
