

产品参数表

规格



TeSys Deca 三极接触器, 115A, 415V, 50/60Hz

LC1D115N7

主要信息

产品系列	TeSys
产品系列	TeSys Deca
产品类型	接触器
产品短名	LC1D
接触器应用领域	应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中 应用于无感或微感负载、电阻炉
使用类别	AC-4 AC-3 AC-1 AC-3e
极数	3P
额定工作电压 [Ue]	电源回路: <= 1000 V AC 25...400 Hz 电源回路: <= 300 V DC
额定工作电流 [Ie]	200 A (当运行温度 <=60 °C) 当运行电压<= 440 V AC AC-1对于电源回路 115 A (当运行温度 <=60 °C) 当运行电压<= 440 V AC AC-3对于电源回路 115 A (当运行温度 <=60 °C) 当运行电压<= 440 V AC AC-3e对于电源回路
[Uc] control circuit voltage	415 V AC 50/60 Hz

补充信息

电动机功率 (kW)	30 kW 当运行电压<=220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 55 kW 当运行电压<=380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 59 kW 当运行电压<=415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 75 kW 当运行电压<=500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 80 kW 当运行电压<=660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 65 kW 当运行电压<=1000 V AC 50/60 Hz (AC-3) 18.5 kW 当运行电压<=400 V AC 50/60 Hz (AC-4) 30 kW 当运行电压<=220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 55 kW 当运行电压<=380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 59 kW 当运行电压<=415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 75 kW 当运行电压<=500 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 80 kW 当运行电压<=660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 65 kW 当运行电压<=1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
电机功率	30 hp 当运行电压<=200/208 V AC 50/60 Hz 对于3 相 电机 40 hp 当运行电压<=230/240 V AC 50/60 Hz 对于3 相 电机 75 hp 当运行电压<=460/480 V AC 50/60 Hz 对于3 相 电机 100 hp 当运行电压<=575/600 V AC 50/60 Hz 对于3 相 电机
型号	LC1D
回路触点类型	3 NO
保护盖	带
约定发热电流 [Ith]	200 A (当运行温度 <=60 °C) 对于电源回路
额定接通能力 [Irms]	1260 A 当运行电压<=440 V 对于电源回路 符合 IEC 60947 140 A AC 对于信号回路 符合 IEC 60947-5-1 250 A DC 对于信号回路 符合 IEC 60947-5-1

免责声明：本文档不代替或不用于确定产品的适用性或可靠性

额定分断能力	1100 A 当运行电压<=440 V 对于电源回路 符合 IEC 60947
额定短时耐受电流 [Icw]	250 A 当运行温度<=40 °C 可持续10 分钟 对于电源回路 550 A 当运行温度<=40 °C 可持续1 分钟 对于电源回路 950 A 当运行温度<=40 °C 可持续10 s 对于电源回路 1100 A 当运行温度<=40 °C 可持续1 s 对于电源回路 100 A 可持续1 s 对于信号回路 120 A 可持续500 ms 对于信号回路 140 A 可持续100 ms 对于信号回路
与继电器配合使用的熔断器	250 A gG 当运行电压<= 690 V 配合 1 型, 对于电源回路 200 A gG 当运行电压<= 690 V 配合 2 型, 对于电源回路 10 A gG, 对于信号回路
平均阻抗	0.6 mΩ - Ith 200 A 50 Hz 对于电源回路
每极功耗	24 W AC-1 7.9 W AC-3 7.9 W AC-3e
额定绝缘电压 [Ui]	电源回路: 600 V CSA 认证 电源回路: 600 V UL 认证 电源回路: 1000 V 符合 IEC 60947-4-1 信号回路: 690 V 符合 IEC 60947-1 信号回路: 600 V CSA 认证 信号回路: 600 V UL 认证
过电压类别	III
污染等级	3
额定冲击耐受电压 [Uimp]	8 kV 符合 IEC 60947
安全可靠等级	B10d = 684932 次 标称负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1 B10d = 10000000 次 机械负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1
机械寿命	8 Mcycles
电气寿命	0.8 Mcycles 200 A AC-1 Ue条件下 <= 440 V 0.95 Mcycles 115 A AC-3 Ue条件下 <= 440 V 0.95 Mcycles 115 A AC-3e Ue条件下 <= 440 V
控制回路特性	AC当50/60 Hz
浪涌抑制模块	内置双向峰值限流二极管
控制电压限额	0.3...0.5 Uc (-40...70 °C 线圈释放 AC 50/60 Hz 0.8...1.15 Uc (-40...55 °C 线圈吸合 AC 50/60 Hz 1...1.15 Uc (55...70 °C 线圈吸合 AC 50/60 Hz
(~50Hz吸合)功耗 (VA)	280...350 VA 60 Hz cos phi 0.8 (at 20 °C) 280...350 VA 50 Hz cos phi 0.8 (at 20 °C)
(~50Hz保持)功耗 (VA)	2...18 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) 2...18 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
热消散	3...8 W at 50/60 Hz
动作时间	6...20 ms 分断 20...50 ms 闭合
最大操作频率	2400 次/小时当60 °C
最大操作频率	2400 次/小时 at 60 °C
接线能力	控制回路: 螺栓紧固 2 1...2.5 mm² 电缆类型: 软线 带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1...2.5 mm² 电缆类型: 软线 带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1...2.5 mm² 电缆类型: 软线 不带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 2 1...2.5 mm² 电缆类型: 软线 不带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 1 1...2.5 mm² 电缆类型: 硬线 不带接线端子 控制回路: 螺栓紧固 2 1...2.5 mm² 电缆类型: 硬线 不带接线端子 电源回路: 接线端 1 10...120 mm² 电缆类型: 软线 不带接线端子 电源回路: 接线端 2 10...50 mm² 电缆类型: 软线 不带接线端子 电源回路: 接线端 1 10...120 mm² 电缆类型: 软线 带接线端子 电源回路: 接线端 2 10...50 mm² 电缆类型: 软线 带接线端子 电源回路: 接线端 1 10...120 mm² 电缆类型: 硬线 不带接线端子 电源回路: 接线端 2 10...50 mm² 电缆类型: 硬线 不带接线端子

紧固扭矩	控制回路: 1.2 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口 控制回路: 1.2 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝 电源回路: 12 N.m 通过 接线端 六角型 4 mm 控制回路: 1.2 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 pozidriv No 2
辅助触点类型	1 NO + 1 NC
辅助触点类型	类型 机械连接 1 NO + 1 NC 符合 IEC 60947-5-1 类型 与主触头状态成镜像 1 NC 符合 IEC 60947-4-1
信号回路频率	25...400 Hz
最小开关电压	17 V 对于信号回路
最小开关电流 [Imin]	5 mA 对于信号回路
绝缘电阻	> 10 MΩ 对于信号回路
不重迭时间	1.5 ms 失电 NC及NO触点之间 1.5 ms 得🔲🔲🔲 NC及NO触点之间
安装方式	导轨安装 底板安装

环境

标准	CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ UL 60947-4-1 DIN 3852-Y JIS C8201-4-1
产品认证	UL CSA CCC UKCA CE EAC 海事
IP 保护等级	IP20 前面板 符合 IEC 60529
防护措施	TH 符合 IEC 60068-2-30
气候耐受	符合 IACS E10 暴露在潮热状态下 符合 IEC 60947-1 Annex Q category D 暴露在潮热状态下
周围空气温度	-40...60 °C 60...70 °C 有降容
工作海拔	0...3000 m
耐火及耐异常高温能力	850 °C 符合 IEC 60695-2-1
阻燃	V1 符合 UL 94
抗冲击、震动性能	抗震性能 触点打开时 (2 gn (5...300 Hz)) 抗震性能 触点闭合时 (4 gn (5...300 Hz)) 抗冲击性能 触点闭合时 (15 gn (11ms)) 抗冲击性能 触点打开时 (6 gn (11ms))
高度	158 mm
宽度	120 mm
深度	136 mm
净重	2.5 kg

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16.8 cm
Package 1 Width	20.8 cm
Package 1 Length	18.5 cm
Package 1 Weight	2.42 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



可持续包装 透明



RoHS/REACH



资源性能



Sustainable Packaging

健康安全绩效



无汞



Rohs 豁免信息

是



无 Pvc

认证与标准

Reach法规

[REACH 声明](#)

欧盟RoHS指令

符合豁免条件

中国 RoHS 管理办法

[中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露

[产品环境文件](#)

Weee

该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

流通资料

[产品使用寿命终期信息](#)