

MERKMALE

- Hochfrequenzsteuerräten
- Energiesparend
- Flackerfrei
- Sofortiger Start
- Längere Lebensdauer der Lampe
- Gehäuse und Clips aus Polycarbonat
- Stoßfester prismatischer Diffusor aus Polycarbonat
- IP65 geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
- Vollständig beständig gegen das Eindringen von Staub und Wasserstrahlen
- Edelstahlclips sind als Zubehör erhältlich

Fluoreszierende Notstromlichtleiste, 58 W

RS Best.-Nr. 712-6979



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Die korrosionsbeständigen T8-Leuchtstofflampen der Serie TR65EMHF sind entweder als Einzel- oder als Zwillingslatten erhältlich. Bei dieser Serie von korrosionsbeständigen T8-Hochfrequenzleuchten handelt es sich um Notleuchten mit 3 Stunden Leuchtzeit. Sie sind geeignet für die anspruchsvollsten Umgebungen, wie zum Beispiel mehrstöckige Parkhäuser und Werkstätten. Diese Art von Leuchten ist ideal zur Beleuchtung großer Bereiche.

Allgemeine

Lampentyp	T8
Leichte Ausführung	Anbaugehäuse
Dauerschaltung	Dauerschaltung
Material	Polycarbonat
Oberfläche	Grau
Dauer	3 h
Lampe im Lieferumfang enthalten	Nein
Anwendungen	Diese Armaturen sind für Innen- und Außenanwendungen geeignet und bieten Beleuchtung in großen Bereichen wie: Mehrstöckige Parkplätze, Lagerhäuser

Elektrische

Wattleistung	58W
Nennspannung	230V
Isolierungsklasse	Klasse I

Mechanische

Länge	1.56m
Breite	95mm
Tiefe	100mm
Montageart	Lichtanschluss mit Leiste
Zahnraablage	Pressstahl pulverbeschichtet weiß

Betriebsumgebungsspezifikationen

Umgebungstemperatur	-15 °C bis 30 °C.
---------------------	-------------------

Schutzkategorie

IP-Schutzart	IP65
--------------	------

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	CE
Standards Mets	En 60598-2 -1

Description	IP65 T8 230V High Frequency Fluorescent Fitting							
Base Finish	Grey							
Product Code	712-6954	712-6979	743-4857	712-6948	712-6963	712-6972	743-4851	
Length (L)	1265	1565	1830	655	1265	1565	1830	
Width (W)	95	95	95	145	145	145	145	
Height (H)	100	100	100	110	110	110	110	
Fixing Centre (A1)	900	1000	1000	420	900	1000	1000	
A2	1010	1110	1110	530	1010	1110	1110	
Wattage (W)	36	58	70	2x18	2x36	2x58	2x70	
Circuit Watts	37	59	74	37	76	118	145	
Number of Clips	10	12	12	6	10	12	12	

