



采用压线框接线技术的 Klippon® Connect  
采用压线框联接的接线端子具有高度可靠、品种繁多的设计，让规划更为简单，让操作安全性得以优化。Klippon® Connect 能够对各类不同的要求应对自如，解决方案得以充分验证。

#### 通用订货数据

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 版本         | 横联件（端子），螺钉固定的，灰色，回路数: 10, 间距 P（单位：mm）：5.50, 绝缘: 无, 宽度: 6 mm |
| 订货号        | <a href="#">1129300000</a>                                  |
| 类型         | SAKQ 2.5/10                                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248996155                                               |
| 数量         | 20 ST                                                       |
| 本地产品       | 仅在特定国家有售                                                    |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 通用订货数据

|      |          |
|------|----------|
| 本地产品 | 仅在特定国家有售 |
|------|----------|

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 13.5 mm | 深度 (英寸) | 0.5315 inch |
| 高度 | 54 mm   | 高度 (英寸) | 2.126 inch  |
| 宽度 | 6 mm    | 宽度 (英寸) | 0.2362 inch |
| 净重 | 10.52 g |         |             |

## 温度

|      |                |      |               |
|------|----------------|------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
|------|----------------|------|---------------|

## 环保产品合规

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外               |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

## 其它技术参数

|      |       |     |   |
|------|-------|-----|---|
| 固定类型 | 螺钉固定的 | 防爆版 | 不 |
|------|-------|-----|---|

## 大小

|                |         |
|----------------|---------|
| 间距 P (单位 : mm) | 5.50 mm |
|----------------|---------|

## 材料参数

|      |    |
|------|----|
| 颜色编码 | 灰色 |
|------|----|

## 系统特征值

|      |   |
|------|---|
| PE联接 | 无 |
|------|---|

## 通用的

|     |    |
|-----|----|
| 回路数 | 10 |
|-----|----|

## 额定数据

|      |       |
|------|-------|
| 额定电压 | 400 V |
|------|-------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |

ECLASS 15.0

27-25-03-03