
**KR26-PP-A** [🔗](#)**Galet de roulement**

Stud type track rollers KR..-PP-A, single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, needle roller and cage assembly and a solid roller stud with fixing thread and a mounting aid, axial guidance of outer ring is provided by the plastic axial plain washers, contact flange and contact washer, three-stage sealing by plastic axial plain washer on both sides, without eccentric collar

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

joint	PP	Joint frottant des deux côtés
profile bague extérieure	IOP	Optimized INA-profile
graisseur	2x	Drive-fit lubrication nipple unmounted 2x
dispositif de lubrification	KS	Via head and stud
Assembling aid head	I6	Hexagon socket
Mounting aid stud	I6	Hexagon socket

dimensions principale & données de performance

D	26 mm	Diamètre extérieur
d 1	10 mm	Diamètre d'ajustement des boulons
B	36 mm	Largeur
C r w	5.100 N	Charge dyn. de base, radiale
C 0r w	6.500 N	Charge stat. de base, radiale
C ur w	860 N	Limite à la fatigue, radiale
n D G	8.000 1/min	Vitesse pour une lubrification à la graisse
≈m	0,054 kg	Poids



Dimensions

B 1	13,2 mm	Largeur maximum rondelle de butée
B 2	23 mm	Longueur effective du goujon
C	12 mm	Largeur, bague extérieure
C 1	0,6 mm	Saillie bague extérieure par rapport à la rondelle de butée
r min	0,3 mm	Dimension minimum de chanfrein
d 2	17,5 mm	Diamètre d'arrêt rondelle de butée
G	M10X1	Filetage
l G	12 mm	Longueur de taraudage
W	5 mm	Largeur entre plats

information additionnelle

	NIPA1X4,5	Graisser entrainement
M A	15 Nm	Couple de serrage écrou

Caractéristiques

	Effort radial
	Lubrification à vie, sans entretien
	Lubrification à la graisse
	Etanche des 2 côtés