

产品参数表

规格



单相面板式固态48-660VAC, 控制电压4-32VDC,75A

SSP1A475BDS

主要信息

产品系列	Harmony Solid State Relays
Provided accessory	散热垫
产品类型	Panel mount relay
产品短名	SSP1
安装方式	面板
Number of phases	1 相
额定电流 [In]	75 A
固态输出型	零电压切换 SCR 输出
output switching mode	零电压切换

补充信息

test button	With test button
控制回路电压 [Uc]	4...32 V DC
最小开关电压	4 V DC 开
最大开关电压	1 V DC 关
响应时间	0.5 圈 (开) 0.5 圈 (关)
Input current	7...12 mA
输出电压	48...660 V AC
负载电流	0.15...75 A
Transient overvoltage	1200 V
浪涌电流	1000 A 适用 16.6 ms
最大熔断I ² t	4150 A ² .s 适用 8.33 ms 在...上 60 Hz 半循环 4555 A ² .s 适用 10 ms 在...上 50 Hz 半循环
Co-ordination type	1 型 - 50 A 小型断路器(MCB) - 曲线 B 2 型 - 40 A 小型断路器(MCB) - 曲线 B
Maximum leakage current	1 mA 关闭状态
Maximum voltage drop	<1.15 V 开启状态
dV/dt	500 V/μs 关闭状态 在最大电压
Power factor	0.5 (带有最大负载)
Motor controller rating	1.5 hp 120 V AC 3 hp 240 V AC 7.5 hp 480 V AC

免责声明：本文档不构成任何保证，不适用于特定应用。产品的规格可能随时更改。

绝缘电阻	1000 MΩ 在...上 500 V DC
Maximum capacitance	8 pF 适用 输入/输出 (通道)
绝缘性能	4 kV AC 适用 输入/输出 (通道) 4 kV AC 适用 输入或输出
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 输出到外壳 6 kV 输入到输出
紧固扭矩	1.5...1.7 N.m 适用 输入 2...2.2 N.m 适用 输出 17.7...19.47 lb.in 适用 输出 13.27...15.04 lb.in 适用 输入 0.5...0.6 N.m 适用 辅助端子 4.4...5.3 lb.in 适用 辅助端子
接线能力	螺钉端子: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) 带接线端子 适用 输入 螺钉端子: 0.5...5.26 mm², (AWG 20...AWG 10) 带接线端子 适用 输出 螺钉端子: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) 不带接线端子 适用 输入 螺钉端子: 0.5...8.26 mm², (AWG 20...AWG 8) 不带接线端子 适用 输出 叉形标记连接器: 9.2 x 4 mm 适用 输入 环形接线片: 9.2 x 4 mm 适用 输入 叉形标记连接器: 11.7 x 4.5 mm 适用 输出 环形接线片: 11.7 x 4.5 mm 适用 输出
Auxiliary/Alarm connection terminal	螺钉式连接器, 0.5...1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) 和 一字槽 Philips 螺丝刀
Thermal resistance	0.3 °C/W 结点到外壳
LED indicator	LED指示灯, 恒定, 绿色 适用 开启状态 适用 输入控制/测试按钮 运转的 LED指示灯, 恒定, 琥珀色 适用 开启状态 适用 过载 LED指示灯, 闪烁, 琥珀色 适用 控制输入 为负载供电 LED指示灯, 恒定, 红色 适用 开路 适用 控制输入 LED指示灯, 闪烁, 红色 适用 负载断开/短路
Maximum alarm output current	30 mA 在...上 32 V DC
minimum load current	150 mA
IP 保护等级	IP20
电磁兼容性	抗静电干扰 6 kV criteria A 接触放电 符合 IEC 61000-4-2 抗静电干扰 8 kV criteria A 空气放电 符合 IEC 61000-4-2 射频电磁场辐射抗扰度试验 criteria A output ports 符合 IEC 61000-4-3 射频电磁场辐射抗扰度试验 criteria B alarm port 符合 IEC 61000-4-3 抗快速瞬变 1 kV, 5/100 kHz criteria B output ports 符合 IEC 61000-4-4 浪涌放电抗干扰 1 kV criteria A output ports line to line 符合 IEC 61000-4-5 浪涌放电抗干扰 2 kV criteria A output ports line to earth 符合 IEC 61000-4-5
安全可靠的数据	B10d = 1731395 MTTFd = 1875.9 years
净重	97.1 g
设备简介	产品 (非零部件)

环境

运行温度	-40...80 °C
贮存环境温度	-40...125 °C
污染等级	2
过电压类别	III
产品认证	CSA EAC UL CE
标识	CSA UL EAC CE

符合标准	UL 508 IEC 60950-1 IEC 62314 CSA C22.2 No 14-13
------	--

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4.600 cm
Package 1 Width	4.500 cm
Package 1 Length	5.900 cm
Package 1 Weight	110.000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	15.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	3.470 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
碳足迹 (kg CO2 eq.)	7828
环境披露	产品环境文件

Use Better


材料和包装	
回收纸板包装	否
无塑料包装	是
欧盟RoHS指令	主动合规性（超出欧盟RoHS法定范围的产品）
SCIP编号	134201bc-d293-4667-9cca-10a7f11729e0
REACH法规	REACH 声明
中国RoHS法规	中国 ROHS 声明

Use Again

重新包装和再制造	
循环配置文件	产品使用寿命终期信息
回收	No

尺寸图

尺寸




- (1) 正面视图
- (2) 侧视图
- (3) 底部视图

接线


接线图

单电源连接



- (F) 控制/辅助电源 (4...32 V DC)
- (A) 报警输出端子 (4...32 V DC)
- (B) 辅助电源端子
- (C) 熔断器或断路器
- (D) 负载
- (E) 负载通电开关


双电源连接



- (G) 控制电源 (4...32 V DC)
- (H) 辅助电源 (4...32 V DC)
- (A) 报警输出端子 (4...32 V DC)
- (B) 辅助电源端子
- (C) 熔断器或断路器
- (D) 负载
- (E) 负载通电开关

性能曲线

降额曲线



- A：负载电流（安培）
B：环境温度（°C）
(1) 适用于 SSRHP02 散热器
(2) 适用于 SSRHP05 散热器
(3) 适用于 SSRHP07 散热器
(4) 适用于 SSRHD10 散热器
(5) 无散热器

Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative





