

WP-BASE A PG16 - 保护软管固定支架

3241079

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3241079>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

保护软管固定支架，带两个螺钉固定



商业数据

| | |
|------------|------------------|
| 订货号 | 3241079 |
| 包装单位 | 25 pc |
| 最小订货量 | 25 pc |
| 销售关键代码 | AF7DSA |
| 产品关键代码 | AF7DSA |
| 目录页面 | 页码603 (C-3-2019) |
| GTIN | 4046356712224 |
| 单件重量（含包装） | 27.328 g |
| 单件重量（不含包装） | 27.328 g |
| 原产地 | DE |

WP-BASE A PG16 - 保护软管固定支架

3241079

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3241079>



技术数据

产品属性

| | |
|--------|------|
| 产品类型 | 安装材料 |
| 螺钉连接类型 | Pg16 |

尺寸

| | |
|----|-------|
| 孔径 | 23 mm |
|----|-------|

材料规格

| | |
|------|------|
| 标识材料 | 钢，镀锌 |
| 材质 | 无卤素 |

机械特性

| | |
|--------|------|
| 机械参数 | |
| 螺钉连接类型 | Pg16 |

环境和真实条件

| | |
|-----------|-------------------|
| 环境条件 | |
| 环境温度 (运行) | -40 °C ... 200 °C |

WP-BASE A PG16 - 保护软管固定支架

3241079

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3241079>



分类

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27430309 |
| ECLASS-13.0 | 27430309 |
| ECLASS-12.0 | 27430309 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC001458 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31162900 |
|-------------|----------|

WP-BASE A PG16 - 保护软管固定支架

3241079

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3241079>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn