

Lama a mano BIMETAL SUPERFLEX

		ARTICOLO
	23001130	Lama a mano per il taglio dei metalli, tipo BIMETAL SUPERFLEX
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE-COSTRUTTIVE		
 Super Flex	Dimensioni	300 x 13 x 0.65 mm
 HRC 64 HRC 38÷40	Numero di denti	32 TPI
	Materiale dei denti	HSS-Co5%
	Durezza dei denti	HRC 64
	Durezza del corpo	HRC 38÷40

APPLICAZIONI

La lama BIMETAL SUPERFLEX ha una dentatura con durezza HRC 64 che rende la lama più performante rispetto ad una lama tradizionale HSS. Il corpo della lama, più dolce, garantisce una perfetta flessibilità, pur mantenendo una buona rigidità torsionale.

La stradatura è ottenuta mediante l'orientamento dei denti e non attraverso la curvatura della parte dentata della lama. Con questo procedimento, lo sforzo di taglio è nettamente inferiore rispetto ad una lama tradizionale, perché lo spessore del materiale asportato ad ogni passata è minore.

Tutte queste caratteristiche permettono un taglio ineguagliabile per dolcezza, rendimento, precisione e durata negli acciai inox, negli acciai duri legati, negli acciai da costruzione, nelle leghe leggere e in tutti i metalli in genere.

APPLICAZIONI

