



SAPPHIRE AQUA 2

**Grasso per cuscinetti resistente all'acqua, di lunga durata
Studiato per un'efficace lubrificazione e protezione di tutti i tipi di sfere,
rulli e cuscinetti lisci. Particolarmente adatto all'uso in condizioni di
bagnato o umidità**

CARATTERISTICHE

- Gamma di temperatura: da -20°C a 150°C
- Prestazioni EP superiori (carico di saldatura 315 kg)
- Eccellente resistenza all'acqua, persino in immersione
- Buona resistenza alla corrosione
- Permette di prolungare gli intervalli di rilubrificazione

ISTRUZIONI PER L'USO

- Applicare manualmente o con un applicatore adatto, ad esempio la pistola grasso ROCOL
- Compatibile con altri grassi addensati con sapone. Per ottenere migliori risultati, è tuttavia necessario rimuovere il lubrificante precedente.

**La scheda tecnica e la scheda Informazioni per la salute e la sicurezza
sono disponibili tramite:**

Servizio FaxBack : +44 (0)113 232 2770

Sito Web : www.rocol.com

Assistenza clienti : +44 (0)113 232 2700

Pubblicazione12751d: gennaio 04

1

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.



SAPPHIRE AQUA 2

SPECIFICHE TECNICHE (valori standard)

Aspetto	Grasso appiccicoso, di colore marrone translucido
NLGI N. (IP 50)(ASTM D217)	NLGI N. 2
Tipo di base	Olio minerale ad alto grado di raffinazione
Addensante	Sapone di alluminio complesso
Gamma di temperatura	Da -20 °C a 150 °C
Viscosità fluido base a 40 °C	120cSt
Viscosità fluido base a 100 °C	11 cSt
Test Shell 4 sfere (IP 239) (ASTM D2596)	
Carico di saldatura	315 kg
Test Timken carico 'OK' (IP 326)(ASTM D2509)	45 lb (20, 4 kg)
Test di corrosione su rame (IP 112)(ASTM D130)	1b
Test di corrosione – Emcor (IP 220)	0:0
Test dilavamento (IP 215)(ASTM D1264)	1,7%

Publicazione12751d: gennaio 04

2

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti. Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti, ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.

TEC
N
I
C
A
L
D
A
T
A



SAPPHIRE AQUA 2

Conservazione	Mantenere la temperatura di conservazione nell'intervallo 1 - 40 °C.
Dimensioni confezione	380 g, 4 kg, 18 kg, 50 kg

Lubrificanti ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, Inghilterra.

Tel: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com

ROCOL è un'azienda certificata BS EN ISO 9001.

ROCOL è un marchio registrato di ITW Inc.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si basano sull'esperienza Rocol e sui resoconti dei clienti.
Data l'esistenza di molti fattori non controllabili o non noti al produttore, in grado di influire sulle prestazioni dei prodotti,
ROCOL declina ogni responsabilità rispetto alle informazioni fornite.