

Pulsador luminoso, Ø 22 mm, acero inoxidable 316L, cable 200 mm, 180°

Distribuido por
Rs-online



82-6655.1134



<https://rs-online.eao.com/component/82-6655.1...>

Su producto:



82-6655.1134
Pulsador luminoso, Ø 22 mm, acero
inoxidable 316L, cable 200 mm, 180°

FRONTAL

Dimensiones frontales:	Ø 25 mm
Forma frontal:	redondo
Material del marco frontal:	Acero inoxidable 316L
Forma del marco frontal:	rasante

MONTAJE

Orificio de montaje:	Ø 22 mm
Tipo de montaje:	Montaje en panel

INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO

Lente Color:	Plata
Lente Material:	Acero inoxidable 316L
Lente Iluminación:	iluminable
Lente Forma:	rasante
Lente Óptica:	opaco
Luminaria Color:	Verde
Forma de la iluminación:	Anillo (Tritan)

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión de conmutación y corriente conmutada:	según UL 508 (contactos de plata)	
	cosφ 0,75 ... 0,8	
	Voltaje	Corriente
	120 VAC	5 A
	240 VAC	3 A
	24 VAC	1 A

según IEC 60947-5-1 (contactos de plata)

Categoría de servicio AC-15

Voltaje

24 VAC

35 VAC

110 VAC

220 VAC

Categoría de servicio DC-13 (contactos de plata)

Voltaje

24 VCC

35 VCC

110 VCC

220 VCC

Corriente

1 A

1 A (versión M12)

1 A

0,5 A

Corriente

0,7 A

0,5 A (versión M12)

0,2 A

0,1 A

Tensión de funcionamiento:	24 V DC (LED)
Tensión de funcionamiento nominal Ue:	250 VAC
Tensión de aislamiento nominal Ui:	250 V
Capacidad de conmutación:	35 V AC/DC @ 0,6 A
Vida útil eléctrica:	50 000 ciclos de operación
Rigidez eléctrica:	1500 VAC, 50 Hz 1 minuto entre terminales y tierra
Grado de polución:	2, según EN IEC 60947-1
Corriente térmica Ith:	5 A

CARACTERÍSTICA MECÁNICA

Terminal:	Cable 200 mm, 180°
Función de conmutación:	Momentáneo
Sistema de conmutación:	Elemento conmutador de ruptura brusca
Vida útil mecánica:	1 millón de ciclos de operación
Fuerza de actuación:	4 N ... 7 N
Recorrido de operación / distancia de actuación:	aprox. 3 mm
Par de apriete:	0.5 ... 0.6 Nm
Peso:	0.001 kg

CONDICIÓN AMBIENTAL

Protección frontal:	IP65, IP67
Temperatura de funcionamiento:	- 30 °C ... + 70 °C
Temperatura de almacenamiento:	- 40 °C ... + 80 °C
Resistencia a golpes/resistencia a impactos:	Máx. 500 m / s ² según IEC 60068-2-27

Resistencia a vibraciones: 10 ... 500 Hz, amplitud 1.5 mm p-p según IEC 60068-2-6

Resistencia ambiental: Calor húmedo, 21 días según IEC 60512-11

CERTIFICADO

Conformidades: CE, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)

REACH: Conforme a REACH

RoHS: Conforme a RoHS

OTROS


Descripción breve: Pulsador luminoso, Ø 22 mm, acero inoxidable 316L, cable 200 mm, 180°, Momentáneo, 35 V AC/DC @ 0,6 A, 24 V DC (LED), Cable 200 mm, 180°, redondo, Acero inoxidable 316L, Verde, Plata

Tipo de luminaria: LED único


Tamaño de la carcasa: 19 mm

Notas: Cable con certificación ECE-R118

Esquema de conexión:




Disposición de los componentes:



1 = NC
2 = LED+
3 = Common
4 = LED-
5 = NO
A-Coded

Orificios de montaje:



Dimensiones:

