


MERKMALE

- Versilberter Kupferleiter
- PTFE-Isolierung gemäß BS3G 210
- Verschiedene Drahtgrößen und Litzen
- Mehrere Farben, einschließlich Orange, Blau, Weiß und Rot

RS Pro PTFE-Gerätedraht 0,34 mm CSA, weiße 100-m-Rolle

RS Best.-Nr. 841-7415



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Eine Serie von Drähten und Kabeln von RS PRO, die in rauen Umgebungen überragend sind. Für Bereiche, in denen Verunreinigungen wie Öle, Säuren oder übermäßiges Sonnenlicht ein Problem darstellen, sind diese Kabel speziell konzipiert. Dank ihres Kupferleiters sind diese Kabel für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Alle Modelle sind äußerst zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität

Allgemeine

Typ	B
Drahtausführung	BS3G210
American Wire Gauge	22
Isoliermaterial	PTFE
Beständig gegen	Kraftstoffe/Benzin, Hydraulikflüssigkeit, Schmiermittel, Öle
Aderlitzen	19/0.15mm
Leitermaterial	Versilbertes Kupfer
Anzahl der Litzen	19
Anwendungen	Baustellen, Kfz-Motoren, Flugzeuge, Tankstellen

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung	600V
Nennstrom	8A
Leiterwiderstand	58,6 Ω /km

Mechanische

Querschnittsfläche	0.34mm ²
Mantelfarbe	Weiß
Länge	100m
Außendurchmesser	1.35mm
Dicke der Isolierwand	0.25mm
Größe der Litzen	0.15mm
Verlitzung	19/0.15mm
Gewicht	5.44kg/km

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur	-75°C
Maximale Betriebstemperatur	200 °C
Großer Betriebstemperaturbereich	-75 °C bis 200 °C.

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	CSA, RoHS-Konformitätszertifikat
Normen erfüllt	BS 3G 210:1996





- 8055957 8417409
- 8417421
- 8417428
- 8417396 8417412
- 8417434
- 8417396 8417403
- 8417437
- 8417425
- 8417419 8417406
- 8417415

Product Range:

RS Code	Description
8157392	PTFE B 19/0.15 pink 25m
8417396	PTFE B 19/0.15 red 25m
8417399	PTFE B 19/0.15 black 25m
8417403	PTFE B 19/0.15 pink 100m
8417406	PTFE B 19/0.15 yellow 25m
8417409	PTFE B 19/0.15 black 100m
8417415	PTFE B 19/0.15 white 100m
8417419	PTFE B 19/0.15 yellow 100m
8417412	PTFE B 19/0.15 red 100m
8417425	PTFE B 19/0.15 green 100m
8417428	PTFE B 19/0.15 orange 100m
8417421	PTFE B 19/0.15 blue 100m
8417434	PTFE B 19/0.15 brown 100m
8417437	PTFE B 19/0.15 grey 100m