



Brand of NTN Group

## Données techniques


### CS208

Roulements "inserts"



Diamètre extérieur sphérique, montage serré, joint à une lèvre

### VISUEL(S)



### DEFINITION TECHNIQUE

<b>Marque</b>	SNR
<b>C - Largeur Bague Extérieure</b>	18 mm
<b>d - Diamètre arbre</b>	40 mm
<b>D - Diamètre extérieur BE</b>	80 mm
<b>r - Rayon Bague Intérieure</b>	1.1
<b>f0 - Facteur</b>	14

### PERFORMANCE PRODUIT

<b>C - Capacité de charge dynamique</b>	29500000 mN
---	-------------



**NTN Europe**

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

### PERFORMANCE PRODUIT

<b>C0 - Capacité de charge statique</b>	18000000 mN
<b>Température min de fonctionnement</b>	253,15 °K
<b>Température max de fonctionnement</b>	373,15 °K

### AUTRES FONCTIONNALITES

<b>Masse</b>	0,32 kg
--------------	---------

### FREQUENCES ROULEMENT

<b>BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)</b>	3.607035 Hz
<b>BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)</b>	5.392965 Hz
<b>BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)</b>	4.84095457487135 Hz
<b>BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)</b>	2.42047728743567 Hz
<b>FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)</b>	0.400781666666667 Hz

