

产品参数表

规格



TeSys Deca GV2 欠压脱扣单元 (适用于安全装置), (右)侧装, 脱扣电压阈值: 380...400 V AC, 50Hz

GVAX385

主要信息

产品系列	TeSys TeSys Deca
产品类型	安全欠压脱扣
产品短名	GVAX

补充信息

适用范围	TeSys GV2ME TeSys Deca
控制回路电压	380...400 V AC 50 Hz 440 V AC 60 Hz
控制电压限制	0.85...1.1 Un
额定绝缘电压 [Ui]	690 V AC 符合 IEC 60947-1 600 V AC 符合 UL 60947-4-1 600 V AC 符合 DIN 3852-Y
脱扣电压阈值	0.7...0.35 Un
(~50Hz吸合)功耗 (VA)	12 VA AC
浪涌功率 (W)	8 W
(~50Hz保持)功耗 (VA)	3.5 VA AC
吸持功耗 (W)	1.1 W
动作时间	10...15 ms 符合 IEC 60947-1
负荷因数	100 %
接线能力	螺栓紧固 1 电缆 1...2.5 mm²硬线 螺栓紧固 2 电缆 1...2.5 mm²硬线 螺栓紧固 1 电缆 0.75...2.5 mm²软线 不带 螺栓紧固 2 电缆 0.75...2.5 mm²软线 不带 螺栓紧固 1 电缆 0.75...1.5 mm²软线 带 螺栓紧固 2 电缆 0.75...1.5 mm²软线 带
紧固扭矩	< 1.4 N.m 在...上 螺栓紧固
机械寿命	30000 次
每套数量	"一套 10 只"
高度	89 mm
宽度	18 mm
深度	66 mm
净重	0.105 kg
颜色	深灰色

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.800 cm
Package 1 Width	8.500 cm
Package 1 Length	9.500 cm
Package 1 Weight	120.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	42
Package 2 Height	15.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	5.424 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

Environmental Data

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹

环境披露

[产品环境文件](#)

Use Better

材料和包装

回收纸板包装 是

无塑料包装 是

[欧盟RoHS指令](#) 合规

REACH法规 [REACH 声明](#)

中国RoHS法规 [中国 ROHS 声明](#)

Use Again

重新包装和再制造

循环配置文件 [产品使用寿命终期信息](#)

WEEE  产品必须根据特定的废物收集要求在欧盟市场进行处置，不得扔入垃圾箱

回收 No

Connections and Schema

GVAX ...

