




HK1622-ZW

Douille à aiguilles

Douilles à aiguilles HK, selon DIN 618/ISO 3245

Information technique



Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	Sans	
Nombre de rangées d'éléments roulants	2	Double-row design

dimensions principale & données de performance

F_w	16 mm	Diamètre sous rouleaux
D	22 mm	Diamètre extérieur
C	22 mm	Largeur, bague extérieure
C_r	13.100 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	19.400 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	2.360 N	Limite à la fatigue, radiale
n_G	15.600 1/min	vitesse limite
n_{gr}	11.700 1/min	Vitesse de base
$\approx m$	20,775 g	Poids

Dimensions

r_{min}	0,8 mm	Dimension minimum de chanfrein
-----------	--------	--------------------------------

Plage de température

T_{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	140 °C	Température de fonctionnement max.



information additionnelle

SD16X22X3	Bague d'étanchéité
G16X22X3	Bague d'étanchéité 2
IR12X16X22-XL	Bagues intérieures IR adaptées

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement