



Brand of NTN corporation

## Données techniques

### UKP311H

Paliers auto-aligneurs




Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec manchon de serrage, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

#### COMPOSITION DU KIT

UK311G2H, P311

#### VISUEL(S)



#### DEFINITION TECHNIQUE

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Marque                             | SNR   |
| A - Largeur du logement            | 80 mm |
| A1 - Largeur au sommet du logement | 51 mm |
| B - Largeur Bague Intérieure       | 43 mm |
| d - Diamètre arbre                 | 50 mm |



**NTN Europe**

1 rue des Usines · BP 2017 · 74010 Annecy Cedex · France · Tel. +33 (0)4 50 65 30 00  
S.A. au capital de 322 639 919 € · RCS ANNECY B 325 821 072 · Id. Fiscale : FR 48 325 821 072  
SIRET 325 821 072 00015 · Code APE 2815 Z · Code NACE 28.15

## DEFINITION TECHNIQUE

|                                                                          |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>d1 - Diamètre extérieur du collier excentrique / écrou du manchon</b> | 75 mm  |
| <b>G - Graisseur</b>                                                     | M6x1   |
| <b>H - Distance base du logement au centre du roulement</b>              | 80 mm  |
| <b>H1 - Hauteur de l'assise du logement</b>                              | 30 mm  |
| <b>H2 - Hauteur du logement</b>                                          | 154 mm |
| <b>J - Distance entre trous de fixation</b>                              | 236 mm |
| <b>L - Longueur du logement</b>                                          | 310 mm |
| <b>L1 - Longueur de l'assise du logement</b>                             | 85 mm  |
| <b>N - Dimension trou de fixation</b>                                    | 20 mm  |
| <b>N1 - Longueur du trou de montage</b>                                  | 38 mm  |
| <b>s1 - Distance entre écrou et le milieu du chemin de roulement</b>     | 34 mm  |

## PERFORMANCE PRODUIT

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| <b>C - Capacité de charge dynamique</b>  | 71500000 mN |
| <b>C0 - Capacité de charge statique</b>  | 44800000 mN |
| <b>Température min de fonctionnement</b> | 253,15 °K   |
| <b>Température max de fonctionnement</b> | 373,15 °K   |

## AUTRES FONCTIONNALITES

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| <b>Masse</b>                | 7,7 kg |
| <b>Référence du manchon</b> | H2311  |

