



### Principale

Statut commercial	Commercialisé
Fonction de l'appareil	Distribution
Gamme	Acti 9
Fonction produit	Disjoncteur miniature
Nom du produit	IC60
Nom abrégé de l'appareil	IC60N
Description des pôles	2P
Nombre de pôles protégés	2
In courant assigné d'emploi	10 A
Type de réseau	AC DC
Technologie de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	D
Pouvoir de coupure	36 kA Icu conformément à EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 36 kA Icu conformément à IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 6 kA Icu conformément à IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 6 kA Icu conformément à EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 20 kA Icu conformément à IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 20 kA Icu conformément à EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 10 kA Icu conformément à IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 10 kA Icu conformément à EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 10 kA Icu conformément à IEC 60947-2 - 72...125 V DC 10 kA Icu conformément à EN 60947-2 - 72...125 V DC 6000 A Icn conformément à IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 6000 A Icn conformément à EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
Catégorie d'emploi	A conformément à IEC 60947-2 A conformément à EN 60947-2
Aptitude au sectionnement	Oui conformément à IEC 60947-2 Oui conformément à IEC 60898-1 Oui conformément à EN 60947-2 Oui conformément à EN 60898-1
Normes	EN 60898-1 EN 60947-2 IEC 60898-1 IEC 60947-2

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.


## Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
Limite de déclenchement magnétique	12 x I <sub>n</sub> +/- 20 %
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	10 kA 100 % x I <sub>cu</sub> conformément à EN 60947-2 - 72...125 V DC 10 kA 100 % x I <sub>cu</sub> conformément à IEC 60947-2 - 72...125 V DC 6000 A 100 % x I <sub>cu</sub> conformément à IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 6000 A 100 % x I <sub>cu</sub> conformément à EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 27 kA 0,75 x I <sub>cu</sub> conformément à EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 27 kA 0,75 x I <sub>cu</sub> conformément à IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 4.5 kA 0,75 x I <sub>cu</sub> conformément à IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 7.5 kA 0,75 x I <sub>cu</sub> conformément à IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 15 kA 0,75 x I <sub>cu</sub> conformément à IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 4.5 kA 0,75 x I <sub>cu</sub> conformément à EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 7.5 kA 0,75 x I <sub>cu</sub> conformément à EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 15 kA 0,75 x I <sub>cu</sub> conformément à EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-2 500 V AC 50/60 Hz conformément à EN 60947-2
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV conformément à IEC 60947-2 6 kV conformément à EN 60947-2
Coupure pleinement apparente	Oui
Type de commande	Par maneton
Signalisation locale	Indicateur de déclenchement
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité du bloc de distribution du peigne de jeu de barres	Oui haut ou bas
Pas de 9 mm	4
Hauteur	85 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	78.5 mm
Poids	0.25 kg
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	20000 cycle
Durée de vie électrique	10000 cycle
Mode de raccordement	Terminal simple, haut ou bas souple fil(s) 1...16 mm <sup>2</sup> max Terminal simple, haut ou bas rigide fil(s) 1...25 mm <sup>2</sup> max
Longueur de dénudage des fils	14 mm haut ou bas
Couple de serrage	2 N.m haut ou bas
Protection fuite à la terre	Bloc séparé

## Environnement

Degré de protection IP	IP20 conformément à EN 60529 IP20 conformément à IEC 60529
Degré de pollution	3 conformément à IEC 60947-2 3 conformément à EN 60947-2
Catégorie de surtension	IV
Tropicalisation	2 conformément à IEC 60068-1
Humidité relative	95 % ( 55 °C )
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Température de fonctionnement	-35...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity  Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-dessus du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

---

Période	18 mois
---------	---------

---