


HK1522-ZW

Douille à aiguilles

Douilles à aiguilles HK, selon DIN 618/ISO 3245

Information technique



Votre alternative produit actuelle

lubrifiant	Sans	
Nombre de rangées d'éléments roulants	2	Double-row design

dimensions principale & données de performance

F_w	15 mm	Diamètre sous rouleaux
D	21 mm	Diamètre extérieur
C	22 mm	Largeur, bague extérieure
C_r	13.400 N	Charge dyn. de base, radiale
C_{0r}	19.500 N	Charge stat. de base, radiale
C_{ur}	2.420 N	Limite à la fatigue, radiale
n_G	16.500 1/min	vitesse limite
n_{gr}	12.300 1/min	Vitesse de base
$\approx m$	19,675 g	Poids

Dimensions

r_{min}	0,8 mm	Dimension minimum de chanfrein
-----------	--------	--------------------------------

Plage de température

T_{min}	-30 °C	Température de fonctionnement min.
T_{max}	140 °C	Température de fonctionnement max.



information additionnelle

SD15X21X3	Bague d'étanchéité
G15X21X3	Bague d'étanchéité 2
LR12X15X22,5	Bagues intérieures LR adaptées
IR12X15X22,5-XL	Bagues intérieures IR adaptées

Caractéristiques

-  Effort radial
-  Lubrification à la graisse
-  lubrification à l'huile
-  Ouvert
-  Faible encombrement