




Données techniques

UC322G2

Roulements "inserts"

Diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint d'étanchéité avec bague d'étanchéité

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE	
Marque	SNR
B - Largeur Bague Intérieure	117 mm
C - Largeur Bague Extérieure	60 mm
C1 - Distance centre BE / centre zone de lubrification	21 mm
d - Diamètre arbre	110 mm
D - Diamètre extérieur BE	240 mm
G - Taille vis de blocage	M18x1,5
m - Distance vis de blocage	18 mm

DEFINITION TECHNIQUE

r - Rayon Bague Intérieure	3
S - Distance face / centre du palier	46 mm
f0 - Facteur	13
SW - Taille clé	9 mm

PERFORMANCE PRODUIT

C - Capacité de charge dynamique	205000000 mN
C0 - Capacité de charge statique	178000000 mN
Température min de fonctionnement	253,15 °K
Température max de fonctionnement	373,15 °K

AUTRES FONCTIONNALITES

Masse	14,3 kg
Couple de serrage recommandé pour la vis de blocage	75 N-m

FREQUENCES ROULEMENT

BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)	3.05657142857143 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)	4.94342857142857 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)	4.00399749069828 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)	2.00199874534914 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)	0.382071428571429 Hz

