


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmackschutzrechte vorbehalten.

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Handwritten changes are not allowed in CAD drawing!

Handschriftliche Änderungen auf CAD Zeichnungen sind nicht zulässig!




- 12 Oberfläche: galv. Zn 5 +3 µm B entsprechend DIN ISO 4042, dickschichtpassiviert
- 14 galvanisiertes Innengewinde prüfen mit M3 6H bzw. #4-40 UNC-3B
- 15 galvanisiertes Aussengewinde prüfen mit M3 6g bzw. #4-40 UNC-3A
- i plating: galv. Zn 5 +3 µm according to DIN ISO 4042, thick-film passivated
plated internal thread, check with gauge M3 6H bzw. #4-40 UNC-3B
plated external thread, check with gauge M3 6g bzw. #4-40 UNC-3A

014867	
Ident.-Nr. part-no.	

Dimension Nr. 1 - 15
not assigned dimension no.: 8-10, 13,

Replacement for drawing
with equal number
from 13.08.1991

i	0309-16	05.04.2017	Frey
Index	Modification Nr.	Date	Name

01	Datenuebernahme			06.11.2020	Wiederkehr	
Index	Änderung/change			Datum/date	Name	
Gewicht/weight:		Werkstoff/material: 9 S Mn Pb 28 K		Oberfläche mm²/surface mm²:		
Maßstab/scale: 5:1		Maßangaben in/dimensions units: mm		Veredelung/refinement:		
Toleranzen/tolerances ISO 2768-mK ISO 8015			Datum/date	Name	Benennung/name	
		Bearbeiter/drawn:	21.01.2013	Frey	Befestigungsbolzen M3 / #4-40 Mounting Bolt M3 / #4-40	
		Geprüft/checked:	22.01.2013	Hokenmaier		
Projektion/projection 		PROVERTHA® CONNECTORS, CABELS & SOLUTIONS			Zeichnungs-Nr./drawing number 014868	Blatt/sheet 1 / 1
		Kd.-Zg./custom.-drawing:			Ersatz fuer/substitute to:	