

产品参数表

规格



MX - 分励脱扣 - 380...415V AC 50Hz - 440...480V AC 60Hz

GV4AS487

主要信息

产品系列	TeSys
产品短名	MX
产品类型	瞬动电压线圈
产品应用	远程控制
适用范围	TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4
电压脱扣类型	分励脱扣
控制回路电压 [Uc]	440...480 V AC 60 Hz 380...415 V AC 50 Hz

补充信息

额定绝缘电压 [Ui]	480 V 符合 IEC 60947-1
脱扣电压范围	0.7...1.1 Un failsafe opening < 0.7 Un possible opening
脉冲宽度	>= 20 ms
安装类型	内置式
Maximum inrush power in VA	6 VA
(~50Hz保持)功耗 (VA)	10 VA
机械寿命	20000 次
动作时间	< 50 ms
接线能力	弹簧端子 1 0.5...1.5 mm² 电缆类型: 软线 不带接线端子
剥线长度	8 mm

环境

每套数量	"一套 1 只"
------	----------

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	3.5 cm
包装1：宽度	6.0 cm
包装1：长度	8.0 cm
包装重量	64.0 g

免责声明：本文档不构成要约，不用于确定使用产品的适用性或兼容性。

包装2：包装单位类型	BB1
包装2：包装单位数量	10
包装2：高度	9.0 cm
包装2：宽度	13.0 cm
包装2：长度	18.5 cm
包装2：毛重	680.0 g
包装3：包装单位类型	S03
包装3：包装单位数量	120
包装3：高度	30.0 cm
包装3：宽度	30.0 cm
包装3：长度	40.0 cm
包装3：毛重	8.601 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
生命周期总碳足迹	2
产品环境概况(PEP)	产品环境文件

Use Better

材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	是
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
SCIP编号	75582d60-9779-4641-a03b-18e996230a58
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
无卤状态	产品中的卤素含量高于限值

Use Again

重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持
WEEE Label	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。