

Dockningsstation för USB-C med tre bildskärmar - HDMI/DP Triple 4K USB C
Dockningsstation - 5x USB-hubb - GbE - 100 W PD - Universell dockningsstation för flera bildskärmar - Thunderbolt 3/4-kompatibel

Produkt ID: 116E-USBC-DOCK



Den här USB-C-dockningsstationen för tre bildskärmar i 4K möjliggör stor flexibilitet i arbetsstationen, med kompatibilitet med bärbara datorer med USB-C eller Thunderbolt 3/Thunderbolt 4 och stöd för flera kombinationer av Ultra HD 4K DisplayPort- och HDMI-skärmar.

Den här dockningsstationen för tre-4K-skärmar använder en kombination av den integrerade DisplayLink®-grafikkontrollern och datorns DP alt-läge-aktiverade USB-C-port för att tillhandahålla tre oberoende 4K-skärmar.

Anslut valfri kombination av HDMI- och/eller DisplayPort-skärmar till videoport 1 och 2 (DisplayLink®), med upplösningar upp till 4K vid 60 Hz. Anslut en HDMI-skärm till videoport 3 (DP Alt-Mode) med upplösningar upp till 4K vid 30 Hz. Den högupplösta videoprestandan är idealisk för detaljerade grafikprogram och ökar din produktivitet genom att utöka den bärbara datorns bildskärmskapacitet.

Anslut dockningsstationen till datorns USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C-port för att få ett brett utbud av portanslutningar, alternativ och funktioner. Dockningsstationens funktioner:

- 2x USB-A- och 1x USB-C-portar (USB 3.2 Gen 1 5 Gbps) för USB-kringutrustning.
- 1x USB-A och 1x USB-C-port (USB 3.2 Gen 2 10 Gbps) som stöder BC 1.2 med 7,5 W (1,5 A) för laddning av surfplattor och smartphones.
- 1x Gigabit Ethernet-port med WoL (Wake-on-LAN) för en trådbunden LAN-anslutning (Local Area Network).
- 1x 3,5 mm TRRS-ljuduttag med 4 positioner för ett 3,5 mm headset.

USB-C-dockningsstationen stöder 100 W USB-strömförsörjning med den medföljande nätadaptern. På så sätt kan du ladda den anslutna värddatorn och de enheter som är anslutna till BC 1.2 USB-laddningsportarna.

För ytterligare skydd för anslutna USB-enheter har de BC 1.2-aktiverade USB-laddningsportarna överströmsskydd (OCP). OCP förhindrar att USB-kringutrustning drar mer ström än vad som är säkert tilldelat för porten.

Anslut dockningsstationen till din värddator med den medföljande USB-C-kabeln på 1 meter. Dockningsstationen stöder alla större operativsystem, inklusive Windows, macOS, ChromeOS och Ubuntu. Den här dockningsstationen är utformad för sömlös integration med alla kompatibla USB-C-utrustade enheter inom din organisation, inklusive Lenovo X1/Thinkpad P-serien, Dell Latitudes/Precision/XPS 15, HP Envy, Surface Laptop 3 och M1 Pro/Max/M2 MacBooks. Dockan har ett Kensingtonlås i sidan för ökad säkerhet i delade arbetsutrymmen (t.ex. BYOD-hotell/hot-desking).

StarTech.com Connectivity Tools är utvecklat för att förbättra prestanda och säkerhet och är det enda programvarupaketet på marknaden som fungerar med ett brett utbud av IT-anslutningstillbehör. Programvarusviten inkluderar:

Advanced Windows Layout Utility: Konfigurera och spara anpassade fönsterlayouter.


Mac Address Pass-Through Utility: Förbättra nätverkssäkerheten.

USB Event Monitoring Utility: Spåra och logga anslutna USB-enheter.

Wi-Fi Auto Switch Utility: Gör det möjligt för användare att snabbt få tillgång till högre nätverkshastigheter via trådbundet LAN.

För mer information och för att ladda ner StarTech.com Connectivity Tools-programmet besök: www.StarTech.com/Connectivity-Tools

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd på dynamiska arbetsstationer med bärbara datorer
- Ladda dina surfplattor och smartphones via B.C 1.2 USB-portarna

Funktioner

- **Universell USB-C-docka**: Högpresterande dockningsstation som fungerar med alla större operativsystem såsom Windows, macOS, ChromeOS och Ubuntu. Perfekt för miljöer med blandade enheter och vid datoruppgraderingar, vilket förenklar standardisering och användarintroduktion mellan avdelningar.
- **GPU-agnostisk**: Kringgå GPU-begränsningar för flera skärmar, maximera avkastningen på investeringen och framtidssäkra din IT-infrastruktur med en dockningsstation som säkerställer kompatibilitet med alla hårdvaruplattformar - inklusive Intel, Apple Silicon, AMD och Snapdragon X Copilot+-datorer.
- **Tredubbla 4K-skärmar för ökad produktivitet**: Anslut upp till tre 4K-skärmar via en enda USB C-port. Denna docka stöder två 4K 60 Hz-skärmar via DisplayLink (HDMI 2.0 eller DisplayPort 1.2) och en tredje 4K 30 Hz HDMI-skärm via DP 1.2-alt-läge
- **100W Power Delivery**: Dockningsstationen inkluderar en fulltrustad strömadapter för att ladda värddatorn samtidigt som ström levereras till alla portar; nedströms USB och USB-C portar ger upp till 7,5W 1,5A för mobila eller batteridrivna enheter
- **IT-proffsens förstahandsval**: Våra dockningsstationer genomgår rigorösa tester i vårt innovationslabb för att garantera tillförlitlighet i företagsklass och sömlös kompatibilitet mellan olika plattformar. De är utformade för storskaliga distributioner och är redo att stödja Windows 11-uppgraderingar och övergången till AI-aktiverade datorer.

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
4K-stöd	Ja
Snabbladdningsport(ar)	Ja
Skärmstöd	3
Audio	Ja
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 2 10Gbps
Busstyp	USB 3.2 Gen 2
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
Industristandarder	HDMI 2.0

	DisplayPort 1.4
	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
	1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T (IEEE802.3ab-kompatibelt)
Chipset-ID	DisplayLink - DL-6950-N
	VIA - VL817C0
	Parade - PS176C0

Prestanda

Wake On Lan	Ja
Maximal dataöverföringshastighet	10 Gbps
Maximal digital upplösning	2x HDMI och/eller DisplayPort: 4K (4096 x 2160) 60 Hz 1x HDMI (via DP alt-läge): 4K (4096 x 2160) 30 Hz
Typ och hastighet	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)
Kompatibla nätverk	10/100/1000 Mbps
Medeltid mellan fel (MTBF)	44 877 timmar

Kontakt(er)

Externa portar	3 - HDMI (19-stifts)
	2 - DisplayPort (20-stifts)
	1 - USB 3.2 Type-A (9 Pin, Gen 2, 10Gbps, 7.5W Power)
	1 - USB 3.2 Gen 2 USB Type-C (Fast-Charge, 24 Pin, 10 Gbps)
	1 - USB 3.2 Type-C (24 stift, Gen 1, 5 Gbps)

		2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		1 - 3.5 mm minijack (4-polig)
		1 - RJ-45
Värddkontakter		1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 2, 10Gbps)
Mjukvara		
	OS-kompatibilitet	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM >macOS 10.11 till 10.12, 10.14 till 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1 >Android™ >Linux® 3.5.x och senare - Endast LTS-versioner >ChromeOS™
Särskilda anmärkningar/krav		
	System- och kabelkrav	En värdenhet med en tillgänglig USB-C-port (för att adaptorn ska fungera fullt ut måste värdenhetens USB-C-port ha stöd för USB Power Delivery 2.0 och DP alt-läge).
	Obs.	Inte alla USB-C-portar har stöd för USB Type-C-standardens alla funktioner. Se till att värddatorns USB-C-port stöder USB Power Delivery och DP alt-läge. Det krävs en 4K-kompatibel skärm för att uppnå en upplösning på 4096 x 2160p/3840 x 2160p. Det krävs en dator med 4K-kapacitet för att uppnå en upplösning på 3840 x 2160p (4K kallas även 4K x 2K) på DP alt-läge HDMI-porten. USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) är även känd som USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps) och USB 3.0 (5 Gbps).
Indikatorer		
	LED-indikatorer	1 - Ström-LED (vit)
Ström		
	Strömkälla	AC-adapter medföljer
	Power Delivery	100W
	Inspänning	100 - 240 AC
	Inström	2.5 A
	Utspänning	24 DC

Utström	5.41 A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	M
Strömförbrukning	15W

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Förvaringstemperatur	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Luftfuktighet	0~85 % RH (icke-kondenserande)

Utseende

Färg	Rymdgrå
Kabinetttyp	Av plast
Kabellängd	3.2 ft [1.0 m]
Produktlängd	7.5 in [19.0 cm]
Produktbredd	3.3 in [8.5 cm]
Produkthöjd	1.2 in [3.0 cm]
Produktvikt	9.5 oz [270 g]

Förpackning

Paketets längd	9.8 in [25.0 cm]
Paketets bredd	8.1 in [20.5 cm]
Paketets höjd	2.0 in [5.0 cm]
Fraktvikt (förpackning)	2.4 lb [1.1 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - usb-c-dockningsstation
	1 - 1 m USB-C värdkabel
	1 - Strömadapter (EU)

1 - Snabbstartsguide

Warranty Information

Warranty

3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.