

# TS-KK 3 SO - 隔板

2778534

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2778534>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

隔板， 宽度: 0.5 mm， 颜色: 灰色



## 商业数据

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 订货号           | 2778534          |
| 包装单位          | 50 pc            |
| 最小订货量         | 50 pc            |
| 销售关键代码        | BE1Z1X           |
| 产品关键代码        | BE1Z1X           |
| 目录页面          | 页码560 (C-1-2019) |
| GTIN          | 4017918569693    |
| 单件重量 ( 含包装 )  | 0.262 g          |
| 单件重量 ( 不含包装 ) | 0.255 g          |
| 原产地           | DE               |

技术数据

产品属性

|      |    |
|------|----|
| 产品类型 | 隔板 |
|------|----|

材料规格

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| 颜色                                           | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级，符合UL 94                                 | V0            |
| 低温下的静态绝缘材料应用                                 | -60 °C        |
| 绝缘材料的温度指数 ( DIN EN 60216-1 ( VDE 0304-21 ) ) | 125 °C        |
| 绝缘材料相对温度指数 ( 电气，UL 746 B )                   | 130 °C        |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22               | HL 1 - HL 3   |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23               | HL 1 - HL 3   |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24               | HL 1 - HL 3   |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26               | HL 1 - HL 3   |
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)                   | 27,5 MJ/kg    |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)                   | 通过            |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)                  | 通过            |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)                      | 通过            |

尺寸

|    |        |
|----|--------|
| 宽度 | 0.5 mm |
|----|--------|

环境和真实条件

环境条件

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| 环境温度 ( 运行 )    | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)            |
| 环境温度 ( 存放/运输 ) | -25 °C ... 60 °C (短期内 ( 不超过24 小时 )，-60 °C到+70 °C) |
| 环境温度 ( 组装 )    | -5 °C ... 70 °C                                   |
| 环境温度 ( 执行 )    | -5 °C ... 70 °C                                   |
| 允许湿度 ( 存放/运输 ) | 30 % ... 70 %                                     |

# TS-KK 3 SO - 隔板



2778534

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2778534>

## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27141133 |
| ECLASS-13.0 | 27250301 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000886 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# TS-KK 3 SO - 隔板



2778534  
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2778534>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)