



## Principales

|                                                       |                                                            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Type de produit ou équipement                         | Valve                                                      |
| Type de vanne                                         | Globe                                                      |
| Série de produits de vanne                            | VGS211F                                                    |
| Modèle de vanne                                       | VGS211F-65CS 63M SD00                                      |
| Compatibilité moyenne                                 | Vapeur<br>Eau<br>Glycol 25 %<br>Glycol 30 %<br>Glycol 50 % |
| Configuration de la vanne                             | 2 voies                                                    |
| Type de connexion de vanne                            | À bride                                                    |
| Taille de raccordement de vanne                       | DN65 (ISO 7005-2)                                          |
| Taille du corps                                       | 65 mm (2-1/2 in)                                           |
| Taille du tuyau                                       | 65 mm                                                      |
| Caractéristique de débit                              | Pourcentage égal                                           |
| Coefficient de débit                                  | 72,84 cv<br>63 kvs                                         |
| Classe de pression                                    | PN16                                                       |
| Température du fluide de fonctionnement               | -10...200 °C                                               |
| Fluide sous pression max delta P durée de vie normale | 599,8 KPa                                                  |
| Température de vapeur saturée                         | -10...200 °C                                               |
| Plage de réglage vanne de régulation                  | Supérieur à 35:1                                           |
| Longueur de course                                    | 45 mm                                                      |
| Fuite de siège                                        | Port A: moins de 0,02 % de kvs                             |
| Action de flux de tige                                | Tige fermée                                                |
| Mouvement de la tige                                  | Linéaire                                                   |
| Matière de finition                                   | Acier inoxydable                                           |
| Matière du corps                                      | Gris fonte GG-25                                           |
| Matière du siège                                      | Port A: en acier inoxydable AISI 303                       |
| Matière de la tige                                    | En acier inoxydable AISI 303                               |
| Matière de la prise                                   | En acier inoxydable AISI 303                               |
| Matière du joint de tige                              | PTFE (polytétrafluoroéthylène)                             |
| Matière du joint du siège                             | Port A: métal sur métal                                    |
| Matière d'emballage                                   | PTFE (polytétrafluoroéthylène)                             |
| Région cible                                          | Europe<br>Asie Pacifique<br>Australie                      |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 36,0 Cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 20,0 Cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 27,0 Cm |
| Poids de l'emballage 1         | 20,1 Kg |

## Durabilité de l'offre

|                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Règlementation REACH          | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                              |
| Directive UE RoHS             | Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                  | Oui                                                                                                                            |
| Informations d'exemption RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                            |
| Profil environnemental        | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                                              |
| Profil Économie Circulaire    | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                           |
| Reprise                       | No                                                                                                                             |
| Teneur en métaux recyclés     | 0                                                                                                                              |